

# REXNORD® 1675 KLEANTOP® TIGHT RADIUS BELT

SEITENFLEXIBLE DREHGURTE FÜR  
EINE LÄNGERE LEBENSDAUER IN DER  
LEBENSMITTELVERARBEITUNG ENTWICKELT

Rexnord entwickelt innovative Förderband- und Bandmateriallösungen, die den Kunden helfen, die steigenden Anforderungen der Lebensmittel- und Transportindustrie zu erfüllen. Die Serie Rexnord 1600 KleanTop Belt wurde mit einer Kombination aus unserer Branchenerfahrung, unserem Konstruktionswissen und unserer Fertigungskompetenz für Kunden entwickelt, die an einer Verbesserung des Durchsatzes bei gleichzeitiger Verringerung des Risikos einer Produktverunreinigung interessiert sind.

Der Rexnord 1675 KleanTop Tight Radius Belt ist ein seitenflexibler Gurt mit einer Teilung von 1 Zoll (25,4 mm), der für die Förderung von Lebensmitteln und Produkten entwickelt wurde, bei denen eine verbesserte Gurtleistung die Produktionsleistung und die Zuverlässigkeit der Anlage erhöht. Dieses Band erfüllt Ihre Anforderungen an kleine Kurvenradien und spart und optimiert gleichzeitig wertvolle Bodenfläche. Der Gurt hat die gleichen Abmessungen wie der Gurt des führenden Wettbewerbers, so dass die Kunden problemlos einen Ersatzgurt von KleanTop einsetzen können.

## KONZIPIERT FÜR STÄRKE UND STEIFIGKEIT

Der KleanTop Belt 1675 von Rexnord ist auf Festigkeit und Steifigkeit ausgelegt und bietet die folgenden Leistungsvorteile:

- Verlängerte Lebensdauer des Gurts
- Längere Förderstrecken mit weniger Antrieben, unterstützende Komponenten und die damit verbundene Wartung
- Höherer Durchsatz durch einen Gurt, der mehr Gewicht und höhere Geschwindigkeiten bewältigen kann


## SCHLÜSSELVORTEILE

Das Design des Rexnord 1675 KleanTop Belt bietet eine verbesserte Kantenfestigkeit, eine 38%ige offene Fläche und eine steckerlose Stangenhaltung:

- Enger Radius ermöglicht kleine Kurven und spart Bodenfläche
- Verbessert die Lebensmittelsicherheit und verringert das Risiko einer Produktkontamination
- Ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion
- Reduziert Ausfallzeiten durch einfache Installation, Wartung und Reparatur
- Hergestellt aus FDA- und EU-zugelassenem Material

## UNTERSTÜTZT DURCH FÜHRENDE INDUSTRIE- TECHNIK

Technischer Support, Dokumentation und Ressourcen stehen zur Verfügung, um Ihre wichtigsten Fragen zu beantworten.



### Wichtige Branchen

- Lebensmittel
- Allgemeine Förderbandanwendungen

### Wichtige Anwendungen

- Direkter Lebensmittelkontakt
- Massenstrom
- Kühlung
- Handhabung von Pfannen und Tablett
- Verpackung
- Absackung

### Allgemeine Spezifikationen

- Seitliche Biegung
- Kettenteilung: 1.00" (25,4 mm)
- Offene Oberfläche: 38 %
- Höhe: 0.50" (12,7 mm)
- Enger Radius, Seitenflexionsverhältnis von 1.6:1
- TAB (RBT) und keine TAB (RB) verfügbar
- Nose-bar-fähig




# REXNORD® 1675 KLEANTOP® TIGHT RADIUS BELT

## Rexnord 1675 KleanTop Tight Radius Gurt-Spezifikationen

Verfügbare Breiten	Erhältliche Materialien	Temperaturbereich						Betriebslast		Ungefähres Gewicht		Backflex-Radius	
		Fahrenheit			Celsius								
		min	max		min	max		lbs/ft	N/m	lbs/ft <sup>2</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	Inch	mm
6" (152,4 mm) bis 48" (1219,2 mm) mit Standardabstufungen von 1.0" (25,4 mm)	SMB / WSM	-40°	180°	150°	-40°	82°	66°	1713	25000	1.79	8,74	1	25,4
6" (152,4 mm) bis 48" (1219,2 mm) mit Standardabstufungen von 1.0" (25,4 mm)	BHT / WHT	40°	220°	212°	4°	104°	100°	1096	16000	1.24	6,07	1	25,4

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Läuft auf neuen zweireihigen Kettenrädern der Serie Rexnord 1600 KleanTop
- Abriebfeste Stäbe
- Steckfreie Stangenhalterung für Lebensmittelsicherheit



### Lösungen zur Bewegungssteuerung Regal Rexnord

Kontaktieren Sie uns: [rexnord.com/contact](http://rexnord.com/contact)

[regalrexnord.com](http://regalrexnord.com)

Die ordnungsgemäße Auswahl und Anwendung von Produkten und Komponenten, einschließlich der Gewährleistung, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung sicher ist, liegt in der Verantwortung des Kunden. Um unsere Bewerbungsbedingungen einzusehen, besuchen Sie bitte <https://www.regalrexnord.com/Application-Considerations>.

Um unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen einzusehen, besuchen Sie bitte <https://www.regalrexnord.com/Terms-and-Conditions-of-Sale> (die je nach Produktfamilie zu anderen Websites weiterleiten kann).

"Regal Rexnord" ist kein Hinweis auf eine juristische Person.

Regal Rexnord, Rexnord und KleanTop sind Marken der Regal Rexnord Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

© 2021, 2022 Regal Rexnord Corporation, Alle Rechte vorbehalten.  
MCSSP22007G • Form# FT5-055G

