



Bitte wenden Sie sich bei
Fragen an Ihren
Rexnord-Vertreter:

Rexnord FlatTop Europe

Einsteinstraat 1, 2691 GV
's-Gravenzande
Niederlande

Telefon: +31 174 445 111

Notfälle außerhalb der
Arbeitszeiten

Telefon: +31 174 445 112
(einschl. nicht aufgeführter
Länder)

Rexnord FlatTop Italien

Telefon: +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Deutschland

Telefon: 0800 588 8083

Rexnord FlatTop Frankreich

Telefon: 0805 540 444

Rexnord FlatTop India

Telefon: +91 040 23078243

Rexnord FlatTop China

Telefon: +86 21 52436100

Rexnord FlatTop

Nordamerika

1272 Dakota Drive
Grafton, WI, 53024 USA
Telefon: 1-262-376-4700

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Rexnord NSH 1500 MatTop-Kettenräder

Gegossenes, hygienisches, geteiltes Design

Rexnord FlatTop entwickelt ständig neue Produkte für Förderbänder, die das Unternehmen neu auf den Markt bringt. Unsere Produktlinien werden häufig überprüft, um sicherzustellen, dass sie weiterhin hohe Leistung und Gesamtwert für Kunden bieten.

Rexnord NSH 1500 MatTop-Kettenräder

Das Design der gegossenen Rexnord 1500 MatTop®-Kettenräder wurde verbessert. Die Kettenräder kombinieren ein hygienischeres Design mit schnellerem Einbau und sind als Ausführungen mit 24 und 32 Zähnen erhältlich.

Schneller Einbau

Das Kettenrad kann mithilfe von zwei Verbindungsschrauben statt vier über der Welle montiert werden. Dies schlägt sich in direkten Einsparungen bei Einbauzeit und -kosten nieder.

Kompatibilität

Die Rexnord NSH 1500 MatTop-Kettenräder sollen optimale Einrastung mit allen Rexnord MatTop-Ausführungen der Serie 1500 einschl. Versionen mit Double Positrack®-Führungsschienen bieten.

Preis und Verfügbarkeit

Dieses Produktangebot ist eine konkurrenzfähige, wirtschaftliche Alternative zu maschinell bearbeiteten Kettenrädern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Rexnord-Vertriebsvertreter, um nähere Informationen zu den Gesamtbetriebskosten, zum Wert und zu den Preisen zu erhalten.





Kettenradtyp	Code-nummer	Anzahl der Zähne	Nabenbreite A	Wellen-größe B	Breite C	Flanken-durchmesser D	Außen-durchmesser E	Äquivalent zu KUS1500
			in / mm	in / mm	in / mm	in / mm	in / mm	
Geteiltes, gegossenes Kettenrad NSH 1500 mit 24 Zähnen								
NSH1500-24T_30MM_1KW	10378150	24	1,57 / 40	1,18 / 30	0,75 / 19	4,52 / 114.9	4,55 / 115.5	10131508
NSH1500-24T_40MM_1KW	10378415	24	1,57 / 40	1,57 / 40	0,75 / 19	4,52 / 114.9	4,55 / 115.5	10131510
Geteiltes, gegossenes Kettenrad NSH 1500 mit 32 Zähnen								
NSH1500-32T_30MM_1KW	10378419	32	1,57 / 40	1,18 / 30	0,75 / 19	6,04 / 153.4	6,09 / 154.8	10331547
NSH1500-32T_40MM_1KW	10378423	32	1,57 / 40	1,57 / 40	0,75 / 19	6,04 / 153.4	6,09 / 154.8	10332257

