



Pour toutes vos questions,
veuillez contacter votre
représentant

Rexnord :

Rexnord FlatTop Europe

Einsteinstraat 1, 2691 GV
's-Gravenzande
Pays-Bas
Téléphone : +31 174 445 111
Ligne d'urgence après les
heures de bureau
Téléphone : +31 174 445 112
(y compris pour les pays non
repris dans la liste)

Rexnord FlatTop Italie

Téléphone : +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Allemagne

Téléphone : 0800 588 8083

Rexnord FlatTop France

Téléphone : 0805 540 444

Rexnord FlatTop Inde

Téléphone : +91 040 23078243

Rexnord FlatTop Chine

Téléphone : +86 21 52436100

**Rexnord FlatTop
Amérique du Nord**

1272 Dakota Drive
Grafton, WI, 53024 USA
Téléphone : 1-262-376-4700

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Gamme de chaînes Quick Linq de Rexnord

Le nouveau standard des TableTop métalliques

En 1938, Rexnord a créé la première chaîne métallique TableTop® au monde, la « gamme 815 » qui a établi la norme pour la technologie de convoyage des lignes d'embouteillage. Le mode de raccordement d'origine des chaînes sur un convoyeur en utilisant un marteau et un chasse-goupille est resté identique jusqu'à présent. Aujourd'hui, Rexnord présente le Quick Linq.

Une conception révolutionnaire qui réduit le temps d'installation de la chaîne de minutes en secondes.

Meilleure sécurité. Gain de temps. Coûts réduits.

La chaîne métallique TableTop Rexnord®, équipée de Quick Linq, fait gagner du temps et économiser sur les coûts de main-d'œuvre d'installation et d'entretien.

Par ailleurs, la sécurité augmente également puisque le marteau et le chasse-goupille ne sont plus requis pour raccorder les chaînes et le niveau de bruit diminue.

Engineered Sustainability de Rexnord

Quick Linq de Rexnord fait partie de l'Engineered Sustainability™ de Rexnord car il aide nos clients à atteindre des objectifs durables liés à l'amélioration de la sécurité et de la productivité.

Quick Linq de Rexnord est uniquement disponible pour les chaînes droites de 3.25 pouces (82.5 mm) et 3.30 inch (84 mm) et Magnetflex® en chaîne TableTop en acier inoxydable de la ligne X de Rexnord.

Chaîne métallique TableTop de la gamme Quick Linq

Série 60

Quick Linq 60 31XM

Quick Linq 60 84XM

Série 60 HB

Quick Linq 60 31XM HB

Quick Linq 60 84XM HB

Série 66 HB

Quick Linq 66 31XM XHB

Quick Linq 66 84XM XHB

Longueur standard : 10 pieds – 3.048 m (80 maillons)



Exécution Quick Linq 60S 84XM



Exécution Quick Linq 60M 84XM

Sécurité
Les chaînes peuvent être raccordées facilement et en toute sécurité, sans marteau, ni poinçon.

Économies de coûts
Les chaînes peuvent être raccordées et ouvertes en quelques secondes (et non plus minutes), entraînant des économies directes de coûts de main-d'œuvre d'installation et d'entretien.

Durabilité
Le ressort métallique permet d'effectuer de nombreuses fois des raccords. Il empêche les maillons de se déconnecter pendant l'opération.

Performance
Cette manière simple de raccorder les chaînes évite d'endommager les autres composants, ce qui pourrait affecter les performances du convoyeur.

Identification
Les chaînes TableTop Quick Linq comportent une fonction unique d'identification de la marque et du type de chaîne, à savoir une inscription sur l'œil de charnière libre, visible du haut de la chaîne, même lorsqu'elle est installée sur le convoyeur.

Résistance
La charge de travail maximale du Quick Linq est identique à celle des maillons de chaîne standards ; la capacité de charge n'est donc pas affectée.

Visibilité
Un point rouge permet d'identifier facilement le Quick Linq sur le convoyeur pour l'entretien.

Comment Rexnord peut-il vous aider?

Veuillez contacter votre représentant Rexnord local pour de plus amples informations (coordonnées téléphoniques de Rexnord FlatTop Europe +31 174 445 112 et de Rexnord FlatTop Amérique du Nord 1-262-376-4700).

Type de chaîne	Numéro de code	Largeur de la plaque		Poids	Planéité de la surface	Yeux de charnière polis	Charge de travail (maximale)
		pouces/mm					
Quick Linq série 60							
60S31XM Quick Linq	10384357	3.25 / 82.5		2.50	0.08	Oui	6000
60S84XM Quick Linq	10384359	3.30 / 84		2.52	0.08	Oui	6000
60M31XM Quick Linq	10384449	3.25 / 82.5		2.61	0.08	Oui	6000
60M84XM Quick Linq	10384450	3.30 / 84		2.63	0.08	Oui	6000
Quick Linq série 60 HB							
60S31XM HB Quick Linq	10384360	3.25 / 82.5		2.61	0.08	Oui	6000
60S84XM HB Quick Linq	10384361	3.30 / 84		2.63	0.08	Oui	6000
60M31XM HB Quick Linq	10384451	3.25 / 82.5		2.61	0.08	Oui	6000
60M84XM HB Quick Linq	10384452	3.30 / 84		2.63	0.08	Oui	6000
Quick Linq série 66 XHB							
66S31XM XHB Quick Linq	10384363	3.25 / 82.5		2.61	0.08	Oui	6000
66S84XM XHB Quick Linq	10384364	3.30 / 84		2.63	0.08	Oui	6000
66M31XM XHB Quick Linq	10384453	3.25 / 82.5		2.61	0.08	Oui	6000
66M84XM XHB Quick Linq	10384454	3.30 / 84		2.63	0.08	Oui	6000

Remarque importante

Les chaînes métalliques TableTop Rexnord équipées de Quick Linq fonctionnent uniquement sur les pignons des gammes 820/830 de Rexnord. L'utilisation avec des pignons de la gamme 815 n'est pas recommandée.