



Bitte wenden Sie sich bei  
Fragen an Ihren  
Rexnord-Vertreter:

**Rexnord FlatTop Europe**

Einsteinstraat 1, 2691 GV  
's-Gravenzande

Niederlande

Telefon: +31 174 445 111

Notfälle außerhalb der  
Arbeitszeiten

Telefon: +31 174 445 112  
(einschl. nicht aufgeführter  
Länder)

**Rexnord FlatTop Italien**

Telefon: +39 0522 639333

**Rexnord FlatTop Deutschland**

Telefon: 0800 588 8083

**Rexnord FlatTop Frankreich**

Telefon: 0805 540 444

**Rexnord FlatTop India**

Telefon: +91 040 23078243

**Rexnord FlatTop China**

Telefon: +86 21 52436100

**Rexnord FlatTop  
Nordamerika**

1272 Dakota Drive  
Grafton, WI, 53024 USA  
Telefon: 1-262-376-4700

[www.rexnord.com](http://www.rexnord.com)

[www.rexnordflattop.com](http://www.rexnordflattop.com)

## Kette der Rexnord Quick Linq Serie

### Der neue Standard für TableTop-Scharnierbandketten aus Stahl

1938 entwickelte Rexnord die weltweit erste TableTop® Stahl-Scharnierbandkette der „815-Serie“ und setzte damit den Standard für Fördertechnik in Flaschenabfüllanlagen. Die ursprüngliche Art und Weise, die einzelnen Kettenlängen in einem Förderer mittels Hammer und Durchschlag zu verbinden, hat sich seitdem nicht geändert. Rexnord stellt nun Quick Linq vor. Ein revolutionäres Design, das die Ketteneinbauzeit von Minuten zu Sekunden verringert.

#### Sicherheit verbessern. Zeit sparen. Kosten reduzieren.

Mit Quick Linq ausgestattete Rexnord® TableTop Stahl-Scharnierbandketten sparen Zeit und Arbeitskosten bei Einbau und Wartung. Gleichzeitig werden die Sicherheit erhöht und der Geräuschpegel verringert, da kein Hammer und Stempel mehr nötig sind, um die Ketten zu verbinden.

#### Engineered Sustainability by Rexnord

Rexnord Quick Linq ist Teil des Engineered Sustainability™ by Rexnord Programms, da es Kunden hilft, nachhaltige Ziele in Bezug auf Sicherheit und Produktivitätsverbesserungen zu erreichen.

Rexnord Quick Linq ist für 3.25 inch (82.5 mm) und 3.30 (84 mm) breite Kettentypen (geradgängig und Magnetflex®) in Rexnord X-Line Qualität erhältlich.

#### TableTop-Metallketten der Quick Linq-Serie

##### 60 Serie

60 31XM Quick Linq

60 84XM Quick Linq

##### 60 Serie HB

60 31XM HB Quick Linq

60 84XM HB Quick Linq

##### 66 Serie HB

66 31XM XHB Quick Linq

66 84XM XHB Quick Linq

Standardlänge: 3.048 m (80 Glieder).



60S 84XM Quick Linq Ausführung



60M 84XM Quick Linq Ausführung

**Sicherheit**  
Ketten können auf sichere und einfache Weise ohne Hammer und Stempel verbunden werden.

**Kosteneinsparungen**  
Die Kettenlängen können in Sekunden statt in Minuten verbunden und getrennt werden, was zu direkten Einsparungen bei den Arbeitskosten für Einbau und Wartung führt.

**Haltbarkeit**  
Das Verschlusselement ermöglicht mehrfaches Trennen und Verbinden. Es verhindert, dass sich die Glieder während des Betriebs trennen.

**Leistung**  
Die einfache Möglichkeit, Kettenlängen zu verbinden, verhindert unerwünschte Schäden an anderen Förderbandkomponenten, die die Förderbandleistung beeinträchtigen könnten.

**Identifizierung**  
Quick Linq TableTop-Ketten sind mit einem einmaligen Merkmal für die Marken- und Kettentypidentifizierung ausgestattet: Eine Aufschrift auf dem breiten Scharnierauge, die auch im eingebauten Zustand von oben gut sichtbar ist.

**Betriebskraft**  
Quick Linq bietet die gleiche maximale Betriebskraft wie Standard-Kettenglieder, die Belastbarkeit wird nicht beeinflusst.

**Sichtbarkeit**  
Die Position des Quick Linq Gliedes ist mit einem roten Punkt für einfache Identifizierung während der Wartung markiert.

### Wie kann Rexnord Ihnen helfen?

Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Rexnord-Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten (Kontaktdaten: Rexnord FlatTop Europe Telefon +31 174 445 112 und Rexnord FlatTop Nordamerika Telefon: 1-262-376-4700).

Kettentyp	Codenummer	Plattenbreite	Gewicht	Ebenheit der Oberfläche	Polierte Scharnierösen	Betriebslast (max.)
		Zoll / mm	kg / m			
<b>60 Serie Quick Linq</b>						
60S 31XM Quick Linq	10384357	3.25 / 82.5	2.50	0.08	Ja	6000
60S 84XM Quick Linq	10384359	3.30 / 84	2.52	0.08	Ja	6000
60M 31XM Quick Linq	10384449	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Ja	6000
60M 84XM Quick Linq	10384450	3.30 / 84	2.63	0.08	Ja	6000
<b>60 Serie HB Quick Linq</b>						
60S 31XM HB Quick Linq	10384360	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Ja	6000
60S 84XM HB Quick Linq	10384361	3.30 / 84	2.63	0.08	Ja	6000
60M 31XM HB Quick Linq	10384451	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Ja	6000
60M 84XM HB Quick Linq	10384452	3.30 / 84	2.63	0.08	Ja	6000
<b>66 Serie XHB Quick Linq</b>						
66S 31XM XHB Quick Linq	10384363	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Ja	6000
66S 84XM XHB Quick Linq	10384364	3.30 / 84	2.63	0.08	Ja	6000
66M 31XM XHB Quick Linq	10384453	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Ja	6000
66M 84XM XHB Quick Linq	10384454	3.30 / 84	2.63	0.08	Ja	6000

#### Wichtiger Hinweis:

Mit Quick Linq ausgestattete Rexnord TableTop Stahl-Scharnierbandketten laufen nur auf Kettenrädern der Rexnord 820/831-Serie. Nicht für die Verwendung in Kombination mit Kettenrädern der 815-Serie geeignet.