



In caso di domande potete contattare il vostro Rappresentante Rexnord:

Rexnord FlatTop Europa

Einsteinstraat 1, 2691 GV 's-Gravenzande

Olanda

Telefono: +31 174 445 111

Per emergenze fuori dagli orari d'ufficio

Telefono: +31 174 445 112 (inclusi i paesi non elencati)

Rexnord FlatTop Italy

Telefono: +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Germany

Telefono: 0800 588 8083

Rexnord FlatTop France

Telefono: 0805 540 444

Rexnord FlatTop India

Telefono: +91 040 23078243

Rexnord FlatTop China

Telefono: +86 21 52436100

Rexnord FlatTop North America

1272 Dakota Drive Grafton, WI, 53024 USA

Telefono: 1-262-376-4700

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Catena Rexnord Serie Quick Linq

Il nuovo standard per le catene in metallo TableTop

Nel 1938 Rexnord ha sviluppato la prima catena TableTop® in metallo al mondo: la "Serie 815", definendo lo standard per la tecnologia dei convogliatori nelle linee di imbottigliamento. Il modo originale di collegare gli spezzoni della catena su un convogliatore, usando un martello e un punzone, non è più cambiato da allora. Fino ad oggi. Rexnord presenta il Quick Linq. Un design rivoluzionario che riduce il tempo d'installazione della catena da minuti a secondi.

Migliora la sicurezza. Fa risparmiare tempo. Riduce i costi.

La catena in metallo Rexnord® TableTop dotata del Quick Linq fa risparmiare tempo e costi di mano d'opera durante l'installazione e la manutenzione. Allo stesso tempo aumenta la sicurezza, visto che non serve più un martello e un punzone per attaccare le catene e i livelli di rumore sono ridotti al minimo.

Engineered Sustainability by Rexnord

Rexnord Quick Linq fa parte del nostro programma Engineered Sustainability™ by Rexnord, visto che aiuta i nostri clienti nel raggiungere obiettivi sostenibili, relativi a una migliore sicurezza e produttività.

Rexnord Quick Linq è disponibile solo per tipi di catene da 3.25 pollici (82.5 mm) e 3.30 pollici (84 mm) per il trasporto in rettilineo e Magnetflex® nella qualità di catene Rexnord in acciaio inox TableTop della Serie X-Line.

Catene in metallo Table Top della Serie Quick Linq

Serie 60
60 31XM Quick Linq
60 84XM Quick Linq
Serie 60 HB
60 31XM HB Quick Linq
60 84XM HB Quick Linq
Serie 66 HB
66 31XM XHB Quick Linq
66 84XM XHB Quick Linq

Lunghezza standard: 10 piedi – 3.048 mt (80 maglie).



60S 84XM Esecuzione Quick Linq



60M 84XM Esecuzione Quick Linq

Sicurezza
Le catene si possono attaccare in modo semplice e sicuro senza martello e punzone.

Risparmio di costi
Le lunghezze della catene si possono attaccare e aprire in pochi secondi, anziché minuti, quindi con un risparmio di costi diretti di mano d'opera per l'installazione e la manutenzione.

Durata
La molla di metallo consente di riattaccarla più volte. Evita che le maglie si stacchino durante il funzionamento.

Prestazioni
Il modo semplice di collegare le lunghezze della catena previene danneggiamenti indesiderati ad altri componenti del convogliatore che potrebbero influenzare le prestazioni del convogliatore stesso.

Identificazione
Le catene Quick Linq TableTop sono dotate di una caratteristica esclusiva per l'identificazione del marchio e del tipo di catena: un'iscrizione sull'asola della cerniera, visibile dalla superficie superiore della catena, anche quando è installata nel convogliatore.

Robustezza
Il Quick Linq offre lo stesso carico massimo di lavoro delle maglie delle catene standard, le capacità di carico non sono influenzate.

Visibilità
La posizione del Quick Linq nel nastro è contrassegnato con un punto rosso per una più semplice identificazione durante la manutenzione.

In che modo Rexnord potrebbe esservi utile?

Per maggiori informazioni contattate il vostro rappresentante Rexnord (dettagli di contatto Rexnord FlatTop Europe telefono +31 174 445 112 e Rexnord FlatTop North America telefono: 1-262-376-4700).

Tipo di catena	Codice Articolo	Larghezza piastra	Peso	Planarità superficie	Asole di cerniera lucidate	Carico di lavoro (max)
		in / mm	kg / m			
Serie 60 Quick Linq						
60S 31XM Quick Linq	10384357	3.25 / 82.5	2.50	0.08	Si	6000
60S 84XM Quick Linq	10384359	3.30 / 84	2.52	0.08	Si	6000
60M 31XM Quick Linq	10384449	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Si	6000
60M 84XM Quick Linq	10384450	3.30 / 84	2.63	0.08	Si	6000
Serie 60 HB Quick Linq						
60S 31XM HB Quick Linq	10384360	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Si	6000
60S 84XM HB Quick Linq	10384361	3.30 / 84	2.63	0.08	Si	6000
60M 31XM HB Quick Linq	10384451	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Si	6000
60M 84XM HB Quick Linq	10384452	3.30 / 84	2.63	0.08	Si	6000
Serie 66 XHB Quick Linq						
66S 31XM XHB Quick Linq	10384363	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Si	6000
66S 84XM XHB Quick Linq	10384364	3.30 / 84	2.63	0.08	Si	6000
66M 31XM XHB Quick Linq	10384453	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Si	6000
66M 84XM XHB Quick Linq	10384454	3.30 / 84	2.63	0.08	Si	6000

Nota importante

Le catene Metal TableTop di Rexnord dotate di Quick Linq funzionano solo su ingranaggi Rexnord della serie 820/830. Non si consiglia l'uso insieme a ingranaggi della Serie 815.