



Póngase en contacto con su representante de Rexnord si tiene preguntas:

**Rexnord FlatTop Europe**  
Einsteinstraat 1, 2691 GV 's-Gravenvand

Países Bajos  
Teléfono: +31 174 445 111  
Emergencia y atención nocturna  
Teléfono: +31 174 445 112 (incluso países no citados)

**Rexnord FlatTop Italia**  
Teléfono: +39 0522 639333

**Rexnord FlatTop Alemania**  
Teléfono: 0800 588 8083

**Rexnord FlatTop France**  
Teléfono: 0805 540 444

**Rexnord FlatTop India**  
Teléfono: +91 040 23078243

**Rexnord FlatTop China**  
Teléfono: +86 21 52436100

**Rexnord FlatTop Norteamérica**  
1272 Dakota Drive  
Grafton, WI 53024 EE. UU.  
Teléfono: 1-262-376-4700

[www.rexnord.com](http://www.rexnord.com)  
[www.rexnordflattop.com](http://www.rexnordflattop.com)

## Cadena Rexnord serie Quick Linq

### El nuevo estándar de TableTop metálicas

En 1938, Rexnord desarrolló la primera cadena TableTop® metálica del mundo: la "815-Series", que estableció el estándar de tecnología de transporte en líneas de llenado de botellas. La forma original de conectar las longitudes de la cadena de un transportador, utilizando un martillo y un punzón, no ha cambiado desde entonces. Hasta ahora. Rexnord presenta Quick Linq. Un diseño revolucionario que reduce el tiempo de instalación de la cadena de minutos a segundos.

#### Mayor seguridad. Ahorro de tiempo. Reducción de costes.

La cadena TableTop metálica Rexnord® con Quick Linq ahorra costes de tiempo y mano de obra durante su instalación y mantenimiento. Al mismo tiempo aumenta la seguridad, dado que ya no se necesita un martillo y un punzón para conectar las cadenas y se minimiza el nivel de ruido.

#### Engineered Sustainability de Rexnord

Rexnord Quick Linq forma parte de nuestra Engineered Sustainability™ de Rexnord, ya que ayuda a nuestros clientes a lograr objetivos sostenibles relacionados con la mejora en seguridad y productividad.

Rexnord Quick Linq sólo está disponible para cadenas de 3.25 pulgadas (82.5 mm) y 3.25 pulgadas (84 mm) de recorrido recto y Magnetflex® con cadena TableTop de acero inoxidable de calidad Rexnord X-Line.

#### Cadenas TableTop metálicas de la serie Quick Linq

##### Serie 60

60 31XM Quick Linq

60 84XM Quick Linq

##### Serie 60 HB

60 31XM HB Quick Linq

60 84XM HB Quick Linq

##### Serie 66 HB

66 31XM XHB Quick Linq

66 84XM XHB Quick Linq

Longitud estándar: 10 feet – 3.048 m (80 eslabones)



Ejecución 60S 84XM Quick Linq



Ejecución 60M 84XM Quick Linq

**Seguridad**  
Las cadenas pueden conectarse de forma fácil y segura sin martillo ni punzón.

**Ahorro de costes**  
Las longitudes de cadena pueden conectarse y abrirse en segundos en lugar de en minutos, lo que proporciona ahorros directos en mano de obra de instalación y mantenimiento.

**Durabilidad**  
El muelle de metal permite numerosas re-conexiones. Evita que el eslabón se desconecte durante su funcionamiento.

**Vibilidad**  
La posición del Quick Linq en el transportador está marcada con un punto rojo para su fácil identificación durante el mantenimiento.

**Prestaciones**  
La forma sencilla de conectar las longitudes de cadena evita daños no deseados a otros componentes del transportador que pudieran afectar al rendimiento del mismo.

**Identificación**  
Las cadenas TableTop Quick Linq están equipadas con una característica única para la identificación de la marca y del tipo de cadena: una inscripción en la charnela suelta, visible desde la superficie superior de la cadena incluso cuando está instalada en el transportador.

**Resistencia**  
Quick Linq ofrece la misma carga operativa máxima que los eslabones estándar de la cadena, por lo que las capacidades de carga no se ven afectadas.

### ¿Cómo puede ayudarle Rexnord?

Póngase en contacto con su representante local de Rexnord para obtener más información (Datos de contacto Rexnord FlatTop Europa teléfono +31 174 445 112 y Rexnord FlatTop Norteamérica Teléfono: 1-262-376-4700).

Tipo de cadena	Número de código	Anchura de la placa	Peso	Planeidad de la superficie	Charnelas pulidas	Carga operativa (máx)
		in / mm	kg / m			
<b>60 Serie Quick Linq</b>						
60S 31XM Quick Linq	10384357	3.25 / 82.5	2.50	0.08	Sí	6000
60S 84XM Quick Linq	10384359	3.30 / 84	2.52	0.08	Sí	6000
60M 31XM Quick Linq	10384449	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Sí	6000
60M 84XM Quick Linq	10384450	3.30 / 84	2.63	0.08	Sí	6000
<b>60 Series HB Quick Linq</b>						
60S 31XM HB Quick Linq	10384360	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Sí	6000
60S 84XM HB Quick Linq	10384361	3.30 / 84	2.63	0.08	Sí	6000
60M 31XM HB Quick Linq	10384451	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Sí	6000
60M 84XM HB Quick Linq	10384452	3.30 / 84	2.63	0.08	Sí	6000
<b>66 Serie XHB Quick Linq</b>						
66S 31XM XHB Quick Linq	10384363	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Sí	6000
66S 84XM XHB Quick Linq	10384364	3.30 / 84	2.63	0.08	Sí	6000
66M 31XM XHB Quick Linq	10384453	3.25 / 82.5	2.61	0.08	Sí	6000
66M 84XM XHB Quick Linq	10384454	3.30 / 84	2.63	0.08	Sí	6000

#### Nota importante

Las cadenas TableTop metálicas Rexnord equipadas con Quick Linq sólo funcionan con rodillos de las series Rexnord 820/830. No recomendamos su utilización en combinación con rodillos de la serie 815.