



Rexnord Euroflexカップリングは、施設の発電プラント用であれ、あるいは海上リグ用発電機用であれ、発電および高速圧縮機用途に最適です。当社のカップリングは、高いミスアライメント対応能力と高いトルク定格を兼ね備えています。Rexnord Euroflex製品は、お客様のアプリケーションニーズに合うよう設計、製造されています。

高速コンプレッサー用途でのソリューション例

出力(KW)	回転数(RPM)	駆動装置	被駆動装置
1700	15995	ギアボックス	圧縮機
1020	17695	ギアボックス	圧縮機
4404	14012	蒸気タービン	圧縮機
390	15400	LP圧縮機	HP圧縮機
1000	14158	ギアボックス	圧縮機
2104	14300	圧縮機	圧縮機
627	14300	蒸気タービン	圧縮機
4000	14152	ギアボックス	圧縮機
1150	17061	ギアボックス	圧縮機
8927	14144	ギアボックス	圧縮機#1
2853	14144	圧縮機 # 1	圧縮機#2
3200	14021	ギアボックス	圧縮機
570	14524	ギアボックス	圧縮機
10100	14305	ギアボックス	圧縮機
6300	14500	ギアボックス	圧縮機
4800	14662	ギアボックス	圧縮機
4563	14415	ギアボックス	圧縮機
2100	14437	ギアボックス	圧縮機
1052	14552	ギアボックス	圧縮機
520	17000	ギアボックス	圧縮機
5320	14709	ギアボックス	圧縮機
3555	14709	圧縮機	圧縮機
1287	14365	ギアボックス	圧縮機
10000	14000	モーター	圧縮機
4500	17748	ギアボックス	HP圧縮機
6284	14543	ギアボックス	圧縮機

発電および大型圧縮機アプリケーションでのソリューション例

出力(KW)	回転数(RPM)	駆動装置	被駆動装置
56340	5351	蒸気タービン	MP圧縮機
78700	3025	モーター	圧縮機
78700	3000	モーター	LP圧縮機
78700	3015	モーター	圧縮機
60500	2970	蒸気タービン	ギアボックス
60500	1000	ギアボックス	圧縮機
60000	3000	蒸気タービン	発電機
68000	3600	蒸気タービン	発電機
58500	3600	蒸気タービン	発電機
58500	3000	蒸気タービン	発電機
59900	3000	ギアボックス	発電機
60000	3000	蒸気タービン	発電機
53520	5300	蒸気タービン	ギアボックス
60000	3000	モーター	ギアボックス
60000	3000	モーター	圧縮機
53733	3675	蒸気タービン	圧縮機
55000	3000	モーター	圧縮機
53460	3021	蒸気タービン	圧縮機
58120	1500	トルクコンバーター	ギアボックス
63000	4320	蒸気タービン	ギアボックス
68000	4320	蒸気タービン	ギアボックス
59000	4320	蒸気タービン	ギアボックス

