



RExnordを選ぶべきなのはなぜでしょうか？

RExnordは生産性と効率を向上させる産業用の高度設計製品を世界中に提供している、業界で最も信頼されている企業です。顧客満足度と優れた価値に対する当社のコミットメントは、当社の業務すべてに及びます。

最も低い総コストを提供

最高品質の製品を設計することで、機器のダウンタイムを防ぎ、生産性と運転信頼性を改善します。

貴重な専門知識

広範囲におよぶ製品ラインアップの提供に加えて、グローバルセールスの専門家、カスタマーサービスおよびメンテナンスサポートチームがいつでもお手伝いします。

ビジネスを容易にするためのソリューション

優れた運用性に対する当社のコミットメントにより、お客様は適切な場所で適切な時に適切な製品を入手することができます。

RExnord Addax カップリングを選ぶべきなのはなぜでしょうか？

システム寿命の延長

Addax®カップリングで使用されている軽量先進複合材料は、限界速度を向上し、振動を低減し、ベアリングの寿命を延ばします。代替メタルカップリングと比べると、Addaxカップリングは、オーバーハングベアリング負荷を最大80%まで低減します。

簡単な取付け

先進複合フルフローティングセンターセクションは、同等の鋼スペーサーよりも25%軽量化されています。殆どのAddaxカップリングアセンブリは、100ポンド(45kg)未満であるため、クレーンや特別なリフト機器などが不要となり、取り扱いや設置作業でメンテナンス担当者の負担が軽減されます。

お客様の仕様にあった設計

Addaxカップリングは、アプリケーションにあった特別設計が可能で、お客様の特定のアプリケーションに従って注文できます。

中間ベアリングが不要

Addaxカップリングのリジッドセンターメンバーと軽量設計により、中間サポートベアリングなしでモーターからギアボックスまでの距離をカバーします。





Addax 冷却塔カップリング

- 耐腐食性センターメンバー、フレックスエレメント、ハブおよびハードウェアにより、所有コストを軽減し、作動寿命が延びます
- 特許取得のユニット化されたフレックスエレメントは、エレメントあたり、1° のミスアライメントを備え、振動を抑えます
- 必要であれば、24時間以内に発送
- 13種類のサイズ
- 275 inch (6,985 mm)までのカスタムスペーサー長さ
- 5.06 inches (130 mm)までの口径
- 36,200 in-lb (4,090 Nm) までのトルク容量
- 最大500 hp

お客様の業務のための Process & Motion Control 製品とソリューション

- ベアリング
- カップリング
- ギア
- 産業チェーン & コンベヤー機器
- フラットトップ
- プロダクトサービス

使用産業

- 冷却塔
- 発電

特許取得の統合カップリングフランジ付き複合センターセクション



ユニット化された高強度複合フレックスエレメント

316ステンレス鋼ハブとハードウェア