



### 为什么选择 Rexnord ？

如果您需要精心设计的逆止器产品，Rexnord 是行业中最可靠的选择，它可在全球范围内帮助客户提高工业的生产能力和生产效率。Rexnord 承让客户满意，将卓越的价值理念扩展到每一个业务领域。

### 最大限度节省用户运营成本

莱克斯诺产品品质领先，旨在帮助客户避免设备故障停机，提高生产效率和提高设备运行的可靠性。

### 专业技术

我们提供的产品品种齐全，配有全球销售专员、客户服务和维护支持团队，随时为您效力。

### 提供客户体验更好的解决方案

我们致力于卓越的运营方式，保证在合适的地点、合适的时机为您提供合适的产品。

## 为什么选择Falk NRT型逆止器？

### 无打滑

即时响应、滚柱/斜面逆止机构自动防止设备反向旋转，并避免了打滑的可能性，可为您的设备安全保驾护航。

### 与其他设计相比Falk逆止器使用寿命更长

承重型滚柱有更大的接触面积，滚子的滚动方式最大限度地减小了摩擦，同时改善了逆止器性能、使用寿命和可靠性。业界其他楔块式设计中的楔块与滚道滑动摩擦，经过一段时间后会出零件磨损。

### 持久耐用

Falk NRT 型逆止器提供业界最好的润滑剂和润滑密封系统。应用于逆止器两侧的双密封技术能有效保持润滑剂。外密封圈油脂具备防止异物侵入功能，结合使用 AirMax® Plus™ 透气帽，可以防止润滑剂润滑时可能受到外部异物和潮气的影响。

### 莱克斯诺应用支持

根据您的特定应用工况，我们的产品专家可以帮您推荐一款最合适的方案。我们的方案包含单台、两台或多台共同使用的配置方式。在采矿、粮食、发电、水泥和混凝土等行业中的倾斜式输送机 and 斗式提升机等应用中，我们几乎可以为任何一种应用提供一款最贴切的NRT型逆止器配置方案，满足各种散料输送的应用要求。

### 快速交货

在中国常备标准孔径产品库存，可快速交货。





### Falk NRT 型逆止器

- 18 种型号，扭矩范围从2,850 Nm到1,012,800Nm
- NRTH 型C 款逆止器现有两种型号，适用于高速应用。
- NRT质保三年（油封质保一年）
- 公制尺寸和标准内孔尺寸\*

\*NRTH 系列质保一年



### 针对您的需求提供产品和解决方案

轴承  
联轴器  
齿轮  
工业链条  
输送设备  
平顶链  
产品服务

### 所服务的行业

采矿  
林业加工  
混凝土  
食品和粮食  
水泥  
金属冶炼  
发电

