



Was spricht für Rexnord?

Wenn es um technisch anspruchsvolle Produkte geht, die dabei helfen, die Produktivität und Effizienz von industriellen Anwendungen auf der ganzen Welt zu verbessern, gehört Rexnord zu den zuverlässigsten Unternehmen der Branche. Unser Engagement in Hinblick auf Kundenzufriedenheit und hohen Nutzen erstreckt sich auf alle unsere Geschäftsbereiche.

Die geringsten Gesamtbetriebskosten

Unsere hochwertigen Produkte werden entwickelt, um Ausfallzeiten zu verhindern, die Produktivität zu erhöhen und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Wertvolles Fachwissen

Ein umfangreiches Produktangebot wird durch globale Vertriebsspezialisten, Kundendienst- und Wartungsteams begleitet, die jederzeit zur Verfügung stehen.

Lösungen zur Vereinfachung der Arbeit

Unser Engagement für operative Exzellenz bedeutet, dass Sie immer zur richtigen Zeit und am richtigen Ort von den richtigen Produkten profitieren.

Was spricht für Rexnord Tollok Spannsätze?

Bewährte Sicherheit, Zuverlässiges Fachwissen, Breites Spektrum an Optionen

Seit mehr als 35 Jahren sind Produkte von Tollok® branchenführend in Sachen Spannsätze. Unsere robuste Produktpalette bietet eine große Auswahl an Optionen, von einfachen und kompakten Designs bis zu erweiterten Funktionen. Unsere umfassende Sortiment an Spannsätzen ist individuell anpassbar, um den ständig wechselnden Ansprüchen unserer Kunden zu entsprechen, und es eignet sich ideal für den Einsatz in Hochleistungsumgebungen und für spezielle Entwicklungen.

Niedrigere Gesamtbetriebskosten

Tollok entwickelt seine Produkte mit Hilfe modernster Analysewerkzeuge, die genaueste Designs gewährleisten. CAD-Zeichnungen werden durch CAD-CAM-Technologie direkt in ein Produktionssystem integriert. In Kombination mit den neuesten Fertigungsmethoden gewährleistet das hochpräzise Produkte mit einer kurzen Vorlaufzeit.

Verbindung von Technik und Anwendungslösungen

Tollok bietet eine breite Palette von internen Spannsätzen, Spannelementen, Schrumpfscheiben und starren Kupplungen, die sich für verschiedenste Anwendungen eignen. Tollok Spannsätze können eine Alternative zu einer Wellen-/Nabenverbindung sein, zum Beispiel: Passfeder-, Kerbverzahnungs-, Aufpress-, QD- oder Kegelbuchse. Tollok-Produkte sind dimensional mit den meisten Industriestandard-Einheiten austauschbar.

Verbindung von Technik mit dem besten Service

Unsere Produktpalette wird durch branchenführenden Service ergänzt. Jede Einheit wird geschützt, verpackt und in geeigneter Weise für den Versand vorbereitet. Tollok-Produkte werden weltweit vertrieben. Unabhängig von ihrem Standort können sich unsere Kunden auf unsere erfahrenen Anwendungstechniker verlassen, die ihnen technischen Support bieten.



TLK130



TLK200



TLK603



**Prozess- & Antriebstechnik
Produkte & Lösungen
für Ihr Geschäft**

**Lager
Kupplung
Getriebe
Industriekette
Fördertechnik
FlatTop
Produktdienstleistungen**

**Belieferte
Branchen**

Aggregate
Landwirtschaft
Lufttechnik
Zement
Holzwirtschafts-
produkte
Bergbau
Öl & Gas
Petrochemie
Rohmetalle
Stromerzeugung
Wasseraufbereitung

Eigenschaften der Tollok Spannsätze

- Kurze Montagezeiten
- Geräteschutz
- Erhöhte Lebensdauer von Systemkomponenten
- Bis zu 1.500.000 Nm Drehmomentkapazität
- Bis zu 2.500.000 Pfund-Fuß-Kapazität

Tollok Spannsätze Produktlinie



Interne Spannsätze Baureihe TLK130

- Selbstzentrierend
- Hohe Drehmomente
- Lieferbar für Wellendurchmesser von 18 bis 240 mm
- Kurze Montagezeiten



Interne Spannsätze Baureihe TLK133

- Selbstzentrierend
- Mittlere Drehmomente
- Lieferbar für Wellendurchmesser von 20 bis 200 mm



Interne Spannsätze Baureihe TLK200

- Nicht selbstzentrierend
- Mittlere Drehmomente
- Lieferbar für Wellendurchmesser von 17 bis 800 mm
- Schnelle Demontage



Interne Spannsätze Baureihe TLK350

- Selbstzentrierend
- Mittlere bis hohe Drehmomente
- Lieferbar für Wellendurchmesser von 6 bis 50 mm
- Geringe radiale Einbaumaße



Interne Spannsätze Baureihe TLK400

- Selbstzentrierend
- Sehr hohe Drehmomente
- Lieferbar für Wellendurchmesser von 45 bis 400 mm
- Gleichmäßige Pressungen auf Welle und Nabe



Interne Spannsätze Baureihe TLK450

- Selbstzentrierend
- Sehr hohe Drehmomente
- Lieferbar für Wellendurchmesser von 25 bis 400 mm
- Preisgünstige Ausführung



Schrumpfscheiben Baureihe TLK603

- Selbstzentrierend
- Hohe bis höchste Drehmomente
- Lieferbar für Wellendurchmesser von 14 bis 480 mm
- Kurze Montagezeiten