

NASTRO PIATTAFORMA ALTA REXNORD® 1654 KLEANTOP®

NASTRI CURVILINEI PROGETTATI PER
UNA MAGGIORE DURATA DI VITA NELLA
LAVORAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Rexnord sviluppa soluzioni innovative per nastri trasportatori e materiali per nastri per aiutare i clienti a soddisfare le crescenti richieste del settore della movimentazione e del trasporto degli alimenti. La serie di nastri Rexnord 1600 KleanTop è stata sviluppata unendo la nostra esperienza nel settore, la competenza in materia di design e fabbricazione per i clienti interessati a migliorare la produzione riducendo allo stesso tempo il rischio di contaminazione del prodotto.

Il nastro Rexnord 1654 KleanTop High Deck è un nastro curvilineo con passo da 1 pollice (25,4 mm) progettato per il trasporto di alimenti e prodotti dove una migliore prestazione del nastro garantisce una maggiore produttività e una maggiore affidabilità delle risorse. Una superficie di trasporto rialzata impedisce al cibo di entrare in contatto con il telaio o le guide del trasportatore, diminuendo il rischio di contaminazione e facilitando la pulizia e la sanificazione. Il nastro ha le stesse dimensioni dei nastri forniti dai principali concorrenti, il che consente ai clienti di utilizzare facilmente un nastro di ricambio KleanTop.

PROGETTATO PER RESISTENZA E RIGIDITÀ

Il nastro KleanTop 1654 di Rexnord è progettato per garantire resistenza e rigidità, fornendo i seguenti vantaggi in materia di prestazioni:

- Maggiore durata di vita del nastro
- Le corse più lunghe del trasportatore consentono di avere meno trasmissioni, componenti di supporto e relativa manutenzione
- Aumento della produttività grazie a un nastro in grado di sopportare un maggiore peso e lavorare con velocità più elevate


VANTAGGI PRINCIPALI

Il design del nastro Rexnord 1654 KleanTop offre una superficie di trasporto elevata e senza contatto, una migliore resistenza dei bordi, un'area aperta del 38% e la ritenzione delle barre senza spina:

- Migliora la sicurezza alimentare e riduce il rischio di contaminazione dei prodotti
- Consente di essere pulito e sanificato con facilità
- Riduce i tempi di fermo macchina grazie alla facilità di installazione, manutenzione e riparazione
- È realizzato con materiale approvato FDA e UE

SUPPORTATO DA UN'INGEGNERIA LEADER NEL SETTORE

Supporto tecnico, documentazione e risorse sono disponibili per rispondere a tutti i vostri quesiti più importanti.



Industrie chiave

- Settore alimentare
- Trasporto generico

Applicazioni chiave

- Contatto diretto con gli alimenti
- Flusso in massa
- Raffreddamento
- Movimentazione di vaschette e vassoi
- Imballaggio
- Insacchettamento

Specifiche generali

- Curvilineo
- Passo: 1,00" (25,4 mm)
- Area aperta: 38%
- Rapporto raggio curvatura laterale standard di 2.2:1
- No TAB (RB)
- Possibilità di curva a S e barra smussata



NASTRO PIATTAFORMA ALTA REXNORD® 1654 KLEANTOP®

Specifiche Nastro piattaforma alta Rexnord 1654 KleanTop

Larghezze disponibili	Materiali disponibili	Temperature Range						Working Load		Approximate Weight		Backflex Radius	
		Fahrenheit			Celsius								
		min	max		min	max		lbs/ft	N/m	lbs/ft ²	Kg/m ²	inch	mm
			asciutto	bagnato		asciutto	bagnato						
da 6" (152,4 mm) a 48" (1219,2 mm) con incrementi standard di 1.0" (25,4 mm)	SMB / WSM	-40°	180°	150°	-40°	82°	66°	1713	25000	2.97	14,50	1	25,4
da 6" (152,4 mm) a 48" (1219,2 mm) con incrementi standard di 1.0" (25,4 mm)	BHT / WHT	40°	220°	212°	4°	104°	100°	1096	16000	2.03	9,91	1	25,4
da 6" (152,4 mm) a 48" (1219,2 mm) con incrementi standard di 1.0" (25,4 mm)	FTR	-80°	220°	NR	-62°	104°	NR	1636*	23000*	2.42	11,82	1	25,4


*Le resistenze FTR [FTR = resistente alla temperatura delle friggitorici] del nastro elencate sono solo per condizioni asciutte.

Resistenza elevata

Un design più rigido e robusto per una migliore durata di vita del nastro.

Semplice da pulire

Design KleanTop per facilità di pulizia, manutenzione e installazione.



Superficie rialzata

Fornisce un trasporto del cibo senza contatto, riducendo il rischio di contaminazione.

Design sicuro per gli alimenti


Il bordo esterno rinforzato e la ritenzione dell'asta senza spina offrono un design sicuro per gli alimenti.

Carico pesante

Progettato per carichi più pesanti o velocità più elevate, aumentando il rendimento.

INFORMAZIONI GENERALI

- Superficie rialzata
- Funziona su nuovi pignoni a doppia fila Serie Rexnord 1600 KleanTop
- Aste resistenti all'abrasione
- Ritenzione delle aste senza spina per una maggiore sicurezza degli alimenti



Motion Control Solutions
Regal Rexnord

Contattaci: rexnord.com/contact

regalrexnord.com

La selezione e l'applicazione corretta di prodotti e componenti, così come la garanzia che il prodotto sia sicuro per l'uso previsto, rientrano nella responsabilità del cliente. Per visualizzare le nostre considerazioni sull'applicazione, visitare <https://www.regalrexnord.com/Application-Considerations>.

Per visualizzare i nostri termini e condizioni di vendita standard, si prega di visitare <https://www.regalrexnord.com/Terms-and-Conditions-of-Sale> (potrebbe essere reindirizzati ad altri siti web in base alla famiglia di prodotti).

"Regal Rexnord" non è indicativo di entità legale.

Regal Rexnord, Rexnord e KleanTop sono marchi di Regal Rexnord Corporation o di una delle sue società affiliate.

© 2021, 2022 Regal Rexnord Corporation, Tutti i diritti riservati.
MCSSP220081 • Form# FT5-0541

RegalRexnord