



Pour toutes vos questions,  
veuillez contacter votre  
représentant

**Rexnord :**

**Rexnord FlatTop Europe**

Einsteinstraat 1, 2691 GV  
's-Gravenzande  
Pays-Bas  
Téléphone : +31 174 445 111  
Ligne d'urgence après les  
heures de bureau  
Téléphone : +31 174 445 112  
(y compris pour les pays non  
repris dans la liste)

**Rexnord FlatTop Italie**

Téléphone : +39 0522 639333

**Rexnord FlatTop Allemagne**

Téléphone : 0800 588 8083

**Rexnord FlatTop France**

Téléphone : 0805 540 444

**Rexnord FlatTop Inde**

Téléphone : +91 98813 99026

**Rexnord FlatTop Chine**

Téléphone : +86 21 66188307

**Rexnord FlatTop  
Amérique du Nord**

1272 Dakota Drive  
Grafton, WI, 53024 USA  
Téléphone : 1-262-376-4700

[www.rexnord.com](http://www.rexnord.com)

[www.rexnordflattop.com](http://www.rexnordflattop.com)

## Gamme de chaînes Table Top Rexnord 2755

### Matériel chaîne pour travaux lourds (BSM)

Rexnord FlatTop développe et commercialise en permanence de nouveaux produits pour des transporteurs répondant à d'importantes exigences de performances d'efficacité de la ligne de mise en bouteille avec une durabilité en matière de sécurité et de réduction de la consommation d'eau et d'énergie.

**Conçu pour les applications à flexion latérale pour travaux lourds**

La chaîne de la série 2755 est conçue pour des applications à flexion latérale pour charges lourdes qui nécessitent une combinaison entre grande résistance et grande robustesse.

**Matériel à formulation spéciale**

Le matériel BSM est un acétal d'une formule spéciale avec des additifs pour une lubrification interne garantissant un faible frottement et une plus longue durée de vie.

**Grande surface de transport**

La grande surface de transport offre une stabilité optimale du produit dans les transporteurs à une voie.

**Applications multiples**

- Caisses consignées
- Keg handling



BSM 2755



BSM 2755

**Design robuste**

- Rend la chaîne adaptée pour les travaux lourds

**Matériel BSM**

- Assure un faible frottement en combinaison avec une grande résistance à l'usure



**Grande surface de transport**

- La largeur de 7,87 pouces (200 mm) des maillons offre une grande surface de transport pour une stabilité optimale du produit dans des transporteurs à une voie

**Charge de travail élevée**

- Les capacités offrent la possibilité de développer des transporteurs plus longs pour réduire le nombre de moteurs d'entraînement requis

Type de chaîne	Numéro de code	Plaque	Poids	Charge de travail (max)	Flexion latérale	Flexion arrière	Plaque
		Largeur			Rayon	Rayon	
		pouces / mm	kg / m	N	pouces / mm	pouces / mm	pouces / mm
BSM 2755	774.17.31	7.87 / 200	6,1	12,500	23.9 / 600	4.9 / 125	0.45 / 11.5

Longueur standard : 1,52 m – 5 pieds (19 maillons)

