



In caso di domande potete
contattare il vostro
Rappresentante Rexnord:

Rexnord FlatTop Europa

Einsteinstraat 1, 2691 GV
's-Gravenzande
Olanda

Telefono: +31 174 445 111

Per emergenze fuori dagli
orari d'ufficio

Telefono: +31 174 445 112
(inclusi i paesi non elencati)

Rexnord FlatTop Italy

Telefono: +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Germany

Telefono: 0800 588 8083

Rexnord FlatTop France

Telefono: 0805 540 444

Rexnord FlatTop India

Telefono: +91 98813 99026

Rexnord FlatTop China

Telefono: +86 21 66188307

Rexnord FlatTop

North America

1272 Dakota Drive

Grafton, WI, 53024 USA

Telefono: 1-262-376-4700

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Catene TableTop Serie 2755 Rexnord

Materiale per catene progettate per carichi pesanti (BSM)

Rexnord FlatTop progetta e introduce costantemente nuovi prodotti per nastri trasportatori che soddisfano esigenze di prestazioni superiori in termini di efficienza delle linee d'imbottigliamento e di sostenibilità, sicurezza e riduzione degli sprechi di acqua ed elettricità.

Progettata per Applicazioni curvilinee per carichi pesanti

La catena della Serie 2755 è progettata per applicazioni curvilinee per carichi pesanti che richiedono una catena che garantisca resistenza elevata e robustezza.

Materiale appositamente formulato

Il materiale BSM è un'acetale appositamente formulata con additivi a lubrificazione interna, che garantiscono un basso attrito costante, e quindi una maggiore durata di esercizio.

Ampia superficie portante

L'ampia superficie portante garantisce una stabilità del prodotto ottimale nei nastri trasportatori a guida singola.

Applicazioni multiple

- Casse a rendere
- Movimentazione dei fusti



Catena 2755 in BSM



Catena 2755 in BSM

Design robusto

- Rende la catena idonea per applicazioni progettate per carichi pesanti

Materiale BSM

- Garantisce un basso attrito costante associato ad un'elevata resistenza all'usura



Ampia superficie portante

- La larghezza di 7.87 pollici (200 mm) delle maglie garantisce un'ampia superficie portante per una stabilità ottimale dei prodotti nei nastri trasportatori a guida singola

Carico di lavoro elevato

- Le sue caratteristiche permettono di costruire nastri trasportatori più lunghi per ridurre il numero di motori di traino

Tipo di catena	Codice Articolo	Piastra	Peso	Carico di lavoro (max)	Raggio di curvatura laterale	Raggio di curvatura dorsale	Piastra
		Larghezza					Spessore
		in / mm	kg / m	N	in / mm	in / mm	in / mm
Catena 2755 in BSM	774.17.31	7.87 / 200	6.1	12.500	23.9 / 600	4.9 / 125	0.45 / 11.5

Lunghezza standard: 1.52 m – 5 piedi (19 maglie)

