



Pour toutes vos questions, veuillez contacter votre représentant Rexnord :

Rexnord FlatTop Europe

Einsteinstraat 1, 2691 GV

's-Gravenzande

Pays-Bas

Téléphone : +31 174 445 111

Ligne d'urgence après les heures de bureau

Téléphone : +31 174 445 112

(y compris pour les pays non repris dans la liste)

Rexnord FlatTop Italie

Téléphone : +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Allemagne

Téléphone : 0800 588 8083

Rexnord FlatTop France

Téléphone : 0805 540 444

Rexnord FlatTop Inde

Téléphone : +91 040 23078243

Rexnord FlatTop Chine

Téléphone : +86 21 52436100

Rexnord FlatTop

Amérique du Nord

1272 Dakota Drive

Grafton, WI, 53024 USA

Téléphone : 1-262-376-4700

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Pignons Rexnord NSH 1500 MatTop Design fendu hygiénique moulé

Rexnord FlatTop développe et lance continuellement de nouveaux produits pour convoyeurs. Nos gammes de produits sont souvent révisées. Nous pouvons ainsi garantir qu'elles continuent à fournir de hautes performances et un bon rapport qualité-prix à notre clientèle.

Pignons Rexnord NSH 1500 MatTop

Le design des pignons moulés Rexnord 1500 MatTop® a été amélioré. Les pignons allient un design plus hygiénique à une installation plus rapide et sont disponibles en modèles à 24 dents et à 32 dents.

Installation rapide

Le pignon peut être monté sur l'arbre à l'aide de deux boulons au lieu de quatre. Ceci assure une réduction des durées d'installation et des coûts.

Compatibilité

Les pignons Rexnord NSH 1500 MatTop sont conçus pour être utilisés de façon optimale avec tous les modèles de la série Rexnord 1500 MatTop, y compris les versions avec guidage Double Positrack®.

Prix et disponibilité

Ce produit offre une alternative économique concurrentielle aux pignons usinés. Veuillez contacter votre représentant Rexnord pour plus d'informations sur le coût total de possession et les prix.





Type de pignon	Numéro de code	Nombre de dents	Largeur de moyeu A		Taille de l'arbre B		Largeur C		Diamètre primitif D		Diamètre extérieur E		Équivalence KUS1500
			pouces / mm	pouces / mm	pouces / mm	pouces / mm	pouces / mm	pouces / mm					
Pignon moulé fendu NSH 1500 à 24 dents													
NSH1500-24T_30MM_1KW	10378150	24	1,57 / 40	1,18 / 30	0,75 / 19	4,52 / 114.9	4,55 / 115.5					10131508	
NSH1500-24T_40MM_1KW	10378415	24	1,57 / 40	1,57 / 40	0,75 / 19	4,52 / 114.9	4,55 / 115.5					10131510	
Pignon moulé fendu NSH 1500 à 32 dents													
NSH1500-32T_30MM_1KW	10378419	32	1,57 / 40	1,18 / 30	0,75 / 19	6,04 / 153.4	6,09 / 154.8					10331547	
NSH1500-32T_40MM_1KW	10378423	32	1,57 / 40	1,57 / 40	0,75 / 19	6,04 / 153.4	6,09 / 154.8					10332257	

