



Per eventuali domande potete contattare il vostro Rappresentante Rexnord:

Rexnord FlatTop Europe

Einsteinstraat 1, 2691 GV 's-Gravenzande
Olanda

Telefono: +31 174 445 111
Per emergenze fuori dagli orari d'ufficio

Telefono: +31 174 445 112
(inclusi i paesi non elencati)

Rexnord FlatTop Italy

Telefono: +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Germany

Telefono: 0800 588 8083

Rexnord FlatTop France

Telefono: 0805 540 444

Rexnord FlatTop India

Telefono: +91 040 23078243

Rexnord FlatTop China

Telefono: +86 21 52436100

Rexnord FlatTop

North America

1272 Dakota Drive
Grafton, WI, 53024 USA
Telefono: 1-262-376-4700

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Ruote dentate MatTop Rexnord NSH 1500

Design igienico stampato a due metà

Rexnord FlatTop sviluppa e introduce continuamente nuovi prodotti per nastri trasportatori. Le nostre linee di prodotti vengono costantemente revisionate spesso per assicurarsi per poter continuare a offrire ai nostri clienti alte prestazioni e un valore aggiunto.

Ruote dentate MatTop Rexnord NSH 1500

Il design delle ruote dentate stampate Rexnord 1500 MatTop® è stato migliorato. Le ruote dentate abbinano un design più igienico ad un'installazione più veloce e sono disponibili nelle versioni a 24 e 32 denti.

Installazione veloce

La ruota dentata può essere montata sul perno usando due bulloni di connessione anziché quattro. Questo significa un risparmio immediato in tempo e costi d'installazione.

Compatibilità

Le ruote dentate MatTop Rexnord NSH 1500 sono progettate per garantire una gestione ottimale con tutte le versioni MatTop delle Serie 1500 di Rexnord, comprese le versioni con le doppie guide di movimentazione Positrack®.

Prezzi e disponibilità

Questa offerta di prodotti fornisce un'alternativa competitiva ed economica alle ruote dentate lavorate. Per maggiori dettagli sul valore del costo totale di gestione e su informazioni relative ai prezzi contattate il vostro rappresentante Rexnord.





Disponibile nelle versioni

- 24 denti con dimensioni foro di 1.18 pollici (30 mm) e 1.57 pollici (40 mm).
- 32 denti con dimensioni foro di 1.18 pollici (30 mm) e 1.57 pollici (40 mm).

Tipo di ruota dentata	Codice Articolo	Numero di denti	Larghezza mozzo A	Dimensione perno B	Larghezza C	Diametro passo D	Diametro esterno E	Equivalente a KUS1500
			in / mm	in / mm	in / mm	in / mm	in / mm	
Ruota dentata stampata con due metà NSH 1500 con 24 denti								
NSH1500-24T_30MM_1KW	10378150	24	1,57 / 40	1,18 / 30	0,75 / 19	4,52 / 114.9	4,55 / 115.5	10131508
NSH1500-24T_40MM_1KW	10378415	24	1,57 / 40	1,57 / 40	0,75 / 19	4,52 / 114.9	4,55 / 115.5	10131510
Ruota dentata stampata con due metà NSH 1500 con 32 denti								
NSH1500-32T_30MM_1KW	10378419	32	1,57 / 40	1,18 / 30	0,75 / 19	6,04 / 153.4	6,09 / 154.8	10331547
NSH1500-32T_40MM_1KW	10378423	32	1,57 / 40	1,57 / 40	0,75 / 19	6,04 / 153.4	6,09 / 154.8	10332257

