



Póngase en contacto con su representante de Rexnord si tiene preguntas:

Rexnord FlatTop Europe

Einsteinstraat 1, 2691 GV

's-Gravzande

Países Bajos

Teléfono: +31 174 445 111

Emergencia y atención nocturna

Teléfono: +31 174 445 112

(incluso países no citados)

Rexnord FlatTop Italia

Teléfono: +39 0522 639333

Rexnord FlatTop Alemania

Teléfono: 0800 588 8083

Rexnord FlatTop France

Teléfono: 0805 540 444

Rexnord FlatTop India

Teléfono: +91 040 23078243

Rexnord FlatTop China

Teléfono: +86 21 52436100

Rexnord FlatTop

Norteamérica

1272 Dakota Drive

Grafton, WI 53024 EE. UU.

Teléfono: 1-262-376-4700

www.rexnord.com

www.rexnordflattop.com

Ruedas dentadas MatTop NSH 1500 de Rexnord Higiénico diseño moldeado de dos piezas

Rexnord FlatTop desarrolla continuamente productos nuevos para cintas transportadoras. Nuestras líneas de productos se revisan con frecuencia para garantizar el máximo rendimiento y valor para nuestros clientes.

Ruedas dentadas MatTop NSH 1500 de Rexnord

Hemos optimizado el diseño de las ruedas dentadas MatTop® 1500 de Rexnord. Las ruedas dentadas combinan un diseño más higiénico con una instalación más rápida y están disponibles en ejecuciones de 24 dientes y de 32 dientes.

Instalación rápida

La rueda dentada puede montarse sobre el eje con dos pernos de fijación en lugar de cuatro. Esto se traduce en un ahorro directo de tiempo y costes de instalación.

Compatibilidad

Las ruedas dentadas MatTop NSH 1500 de Rexnord están diseñadas para adaptarse a la perfección a todas las ejecuciones MatTop de la serie 1500 de Rexnord, incluidas versiones con guías Double Positrack®.

Precios y disponibilidad

Esta oferta de productos constituye una alternativa económica y competitiva a las ruedas dentadas mecanizadas. Sírvase contactar con su representante comercial de Rexnord para solicitar más información sobre el coste total de propiedad y precios.





Tipo de rueda dentada	Número de código	Número de dientes	Anchura de eje A	Anchura de vástago B	Anchura C	Diámetro de paso D	Diámetro exterior E	Equivalente de KUS1500
			in / mm	in / mm	in / mm	in / mm	in / mm	
Rueda dentada moldeada de dos piezas NSH 1500 con 24 dientes								
NSH1500-24T_30MM_1KW	10378150	24	1,57 / 40	1,18 / 30	0,75 / 19	4,52 / 114.9	4,55 / 115.5	10131508
NSH1500-24T_40MM_1KW	10378415	24	1,57 / 40	1,57 / 40	0,75 / 19	4,52 / 114.9	4,55 / 115.5	10131510
Rueda dentada moldeada de dos piezas NSH 1500 con 32 dientes								
NSH1500-32T_30MM_1KW	10378419	32	1,57 / 40	1,18 / 30	0,75 / 19	6,04 / 153.4	6,09 / 154.8	10331547
NSH1500-32T_40MM_1KW	10378423	32	1,57 / 40	1,57 / 40	0,75 / 19	6,04 / 153.4	6,09 / 154.8	10332257

