

Catena MatTop Rexnord Serie 1533



Da decenni Rexnord è all'avanguardia nel fornire soluzioni leader nel settore e garantire un funzionamento senza problemi nelle linee di confezionamento. Grazie alla nostra esperienza decennale, siamo orgogliosi di presentare la catena MatTop Rexnord® Serie 1533. Questa catena è stata progettata per gestire la crescente diversità di tipi di confezione durante il loro trasporto verso il pallettizzatore.

LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITA' PRINCIPALE

La sicurezza degli operatori di linea è fondamentale e da Rexnord questo aspetto viene tenuto molto in considerazione durante la progettazione dei nostri prodotti. La catena MatTop Rexnord Serie 1533 offre la minore distanza di trasferimento sul mercato per evitare il rischio di schiacciamento delle dita fra i nastri trasportatori.

LA STABILITA' DEL PRODOTTO È FONDAMENTALE

Il prodotto confezionato ne rappresenta l'immagine per il cliente; garantire che venga movimentato senza particolari danni è un aspetto fondamentale. Per ridurre al minimo eventuali danni, abbiamo progettato una catena che garantisce la massima stabilità del prodotto.

CONTROPRESSIONE ECCELLENTE

La lunga storia di Rexnord nel fornire prestazioni di qualità superiore in materia di contropressione, fa sì che si possa evitare di danneggiare confezioni, senza doversi preoccupare per lo spessore o per la dimensione del contenitore.

PROGETTA IL TUO NASTRO TRASPORTATORE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI TUOI PRODOTTI

Rexnord ha innovato il design delle catene LBP di piccole dimensioni per consentire il posizionamento delle guide di scorrimento in qualsiasi configurazione senza rischiare l'attivazione del rullo e quindi senza dover cambiare l'orientamento della confezione. Questo fa sì che il prodotto raggiunga il pallettizzatore con un posizionamento costante.

STANDARDIZZA LA TUA AREA DI CONFEZIONAMENTO

Semplifica le tue operazioni di movimentazione standardizzando larghezze catene e gamma ruote traino MatTop Rexnord Serie 1500 per raggiungere un'affidabilità di prestazioni leader nel settore per l'intera area di trasporto.

Settore

- Beverage

Applicazioni


- Linee incartonatrici
- Aree che richiedono un trasferimento compatto fra le linee
- Linee di imballaggio con prodotti di varie dimensioni

Specifiche Generali

- Distanza di trasferimento 5 mm
- ± 4600 rulli / m²

Domande?

Contatta il tuo rappresentante locale del servizio clienti Rexnord FlatTop.



Specifiche Catena MatTop Rexnord Serie 1533

Larghezze Disponibili	Materiali Disponibili	Range temperatura materiale XLG				Carico di lavoro		Peso approssimativo		Raggio Backflex	
		Fahrenheit		Celsius							
		min	max	min	max	lbs/ft	N/m	lbs/ft ²	Kg/m ²	mm	inch
9.843" fino a 40.157" con incrementi di 3.346"	XLG, HP	-40°F	176°F	-40°C	80°C	1096	16.000	2.8	13.5	20	0.7874

Informazioni di carattere generale:

- Funziona con ruote traino serie 1500 – vedi la gamma delle ruote traino serie 1500 disponibili
- Utilizza perni in acciaio inossidabile – 3mm senza foro
- Utilizza tappi serie 1005 in colore arancio (metrico)
- Larghezze standard : 10.04 inch (255 mm) fino a 40.157 inch (1020 mm) con incrementi di 3.346 inch (85 mm)

Elevata resistenza e rigidità

Grazie al perno in acciaio inox la serie Rexnord MatTop 1533 offre la maggiore capacità di resistenza e rigidità nel mercato

Contropressione bassa

Facilità di rotazione dei rulli per garantire una pressione inferiore del 10 per cento sui prodotti durante l'accumulo rispetto agli standard di mercato.

Alta visibilità

I rulli LBP in colore verde lime vivace aumentano la visibilità e il movimento della catena.

Ritenzione perno superiore





L'orientamento orizzontale della ritenzione del perno riduce al minimo il rischio che la catena possa agganciarsi durante il funzionamento. Il design del perno lo rende facilmente accessibile per un montaggio o smontaggio semplice e veloce.

Semplice manutenzione

I rulli sono progettati per rimanere nel modulo durante gli interventi di manutenzione, evitando che possano cadere sul pavimento quando si cambiano le maglie.

Eccellente movimentazione del prodotto

Distanza massima di 8 mm, cioè il 66% in meno rispetto alla concorrenza, per la migliore stabilità nel settore.



rexnord.com

866-REXNORD/866-739-6673 (Within the U.S.) or +31 174 445 111 (Outside the U.S.)



OUR INNOVATION MOVES