



Por que escolher a Rexnord?

Quando se trata de fornecer produtos de engenharia de alto padrão, que melhoram a produtividade e a eficiência de aplicações industriais em todo o mundo, a Rexnord é a mais confiável do setor. Nosso compromisso com a satisfação do cliente e com um nível superior se estende a todas as áreas de nossos negócios.

O menor custo total de propriedade.

Produtos da mais alta qualidade são desenvolvidos para ajudar a evitar a paralisação de equipamentos, aumentar a produtividade e gerar operações confiáveis.

Conhecimento especializado avançado.

Uma ampla linha de produtos é acompanhada por equipes globais de especialistas em vendas, atendimento ao cliente e suporte de manutenção, disponíveis a qualquer momento.

Soluções para aumentar a facilidade de fazer negócios.

O nosso compromisso com a excelência operacional significa que você recebe os produtos certos, no lugar certo e na hora certa.

Por que escolher os acoplamentos Lifelign da Rexnord?

Acessibilidade econômica

Os acoplamentos de engrenagem Lifelign® oferecem boa relação custo-benefício. A maior classe de torque e o maior diâmetro de furo do mercado resultam em economias de até 35% em comparação com a concorrência.

Maior tempo de disponibilidade

A lubrificação com graxa de longa duração (LTG) e a vedação de quatro pontos proporcionam retenção máxima do lubrificante, estendem a vida útil do acoplamento e contribuem para reduzir as necessidades de manutenção.

Melhor proteção dos equipamentos

Os dentes com curvatura tripla da Lifelign possuem curvatura na raiz, ponta e face, que permitem a articulação livre e minimizam o desgaste causado por desalinhamentos. Os dentes com curvatura tripla protegem os equipamentos contra danos de cargas, eliminando cargas na ponta e reduzindo recuos entre dentes e folgas radiais.

Intercambialidade

O padrão de parafusos AGMA e as metades intercambiáveis fazem da Lifelign uma opção de reposição para outras marcas de acoplamentos de engrenagem.





Acoplamentos Lifelign

- Os grandes cubos flexíveis acomodam aplicações de alto torque em instalações com espaço limitado
- 28 tamanhos
- 13 modelos para aplicações gerais, aplicações de alta velocidade e alto torque
- Até 43 pol (1.067 mm) de diâmetro de furo
- Capacidade de torque de até 72.450.000 lb.pol (8.185.763 N.m)
- Garantia completa de 3 anos

Produtos para o controle de processos e movimento para a sua empresa

- Rolamentos
- Acoplamentos
- Redutores
- Correntes industriais
- Equipamentos de transporte
- FlatTop
- Serviços

Setores atendidos

- Agregados
- Maquinário de construção
- Produtos de base florestal
- Manuseio de materiais
- Mineração
- Bombas e compressores
- Aço inoxidável

Parafusos reduzidos e contraporcas sem giro permitem o aperto com somente uma chave

Dentes com curvatura tripla AGMA 20°, com curvatura na raiz, ponta e face de cada dente



As vedações de Viton® proporcionam longa vida útil em aplicações a altas temperaturas; as vedações de quatro pontos melhoram a retenção do lubrificante durante condições de desalinhamento

As localizações dos plugues de lubrificação são ideais para a aplicação eficaz de graxa

3 GARANTIA COMPLETA DE 3 ANOS