

Servizio Clienti Globale

Da più di 100 anni il personale Rexnord si dedica a garantire ai clienti di tutto il mondo un servizio eccellente. Rexnord è un marchio di fiducia per quanto riguarda la validità dei prodotti progettati per migliorare la produttività e l'efficienza delle applicazioni industriali più varie in tutto il mondo. Noi ci impegniamo di superare le aspettative dei nostri clienti in ogni area del nostro lavoro: la progettazione dei prodotti, il supporto applicativo, la produzione ed il servizio clienti. Ponendo sul cliente la massima attenzione, siamo in grado di comprenderne a fondo le necessità e di mettere a disposizione le risorse necessarie per lavorare a stretto contatto con voi per ridurre i costi di manutenzione, ridurre il magazzino e prevenire i fermi di produzione non programmati. Rexnord offre la più ampia gamma al mondo di prodotti per la trasmissione di potenza e per il trasporto con i marchi più conosciuti ed affidabili.

Rexnord e TableTop sono marchi registrati di proprietà di Rexnord. Tutti i diritti riservati.

Catene TableTop® in acciaio inossidabile X-line Rexnord® | 2007

Rettificate il flusso dei vostri prodotti con la tecnologia delle catene di estrema qualità Rexnord



Rexnord FlatTop Europe b.v. flattopeurope@rexnord.com www.rexnordflattop.com
Rexnord FlatTop North America 1272 Dakota Drive Grafton, WI www.rexnord.com

Phone: 866-REXNORD/866-739-6673 Fax: 414-643-3366

©2007 Rexnord Industries, LLC

8rxXLINepb-it 02/07 Delzer Litho Printed in USA

Rexnord® MCC® Marbett®



Flusso di prodotti senza ostacoli

Un flusso di prodotti senza ostacoli, anche ad alta velocità, è essenziale per incrementare l'efficienza della linea d'imbottigliamento ed eliminare i danni ai prodotti. Specialmente quando si passa da trasporto di massa a singola fila o al contrario, lo scorrimento dolce delle bottiglie su catene in acciaio inox Rexnord® ultra piatte, ben levigate e lisce, contribuisce significativamente ad elevare l'efficienza e la qualità della linea d'imbottigliamento. Le nuove

catene Rexnord X-line con planarità estremamente precisa e superiori proprietà di scorrimento, assieme alle cerniere spazzolate, sono la scelta migliore per allineatori e disallineatori ed altre applicazioni richiedenti trasferimenti di prodotto eccezionalmente fluidi. Migliorate il flusso dei prodotti nella Vostra linea d'imbottigliamento con la tecnologia della catene di qualità eXtrema Rexnord.



Le nuove catene serie X-line in un allineatore in una birreria



Gli allineatori posti prima dell'alimentazione delle macchine che muovono i contenitori dal trasporto di massa alla singola fila ed i disallineatori che riportano i contenitori al trasporto di massa richiedono una planarità assoluta e superiori qualità di scorrimento.

Scegliendo catene in acciaio inox X-line Rexnord® si ottengono:


- Meno cadute di bottiglie – fino al 75% in meno
- Maggiore efficienza grazie alla riduzione dei tempi morti
- Meno graffi e rotture di bottiglie
- La massima resistenza all'usura per una vita utile fino a 5 volte maggiore con la serie 66



60 M 31 XM, 767.69.31
60 M 84 XM, 767.69.84
66 M 31 XM, 767.09.31
66 M 84 XM, 767.09.84





60 S 31 XM, 762.69.31
60 S 84 XM, 762.69.84
66 S 31 XM, 762.09.31
66 S 84 XM, 762.09.84



Caratteristiche del disegno X-Line

- Estrema planarità con un valore di 0,08 mm, un miglioramento di più del 50%
- Minima luce tra le piastre con 1,6 mm
- Bordi completamente raggati
- Cerniere spazzolate per minore usura e migliore scorrimento
- Cerniere perfettamente circolari per prevenire la fuoriuscita dei perni
- Massimo carico di lavoro 6000N
- La serie X-line è disponibile su tutte le catene serie 60 e 66 larghe 3,25 pollici ed 84 mm



Estrema Planarità

L'estrema planarità delle catene Rexnord deriva da un disegno ottimizzato e da una elevatissima qualità produttiva.

Con misure precise e strette tolleranze nella direzione della larghezza (W) ed un esclusivo disegno convesso Rexnord ottiene la migliore planarità trasversale per facilitare il trasferimento dei prodotti tra le catene parallele.

L'estrema planarità ottenuta da Rexnord nella direzione di marcia (R) garantisce lo scorrimento dei prodotti da una maglia alla successiva minimizzando gli inciampi e migliorando la stabilità dei prodotti.