



Por que escolher acoplamentos de engrenagem Lifelign Rexnord?



OUR INNOVATION MOVES



ECONOMIA

Acoplamentos de engrenagem Rexnord Lifelign® oferecem uma ótima relação custo x benefício. A maior capacidade de torque e de furação da indústria resultam em economias de até 35% quando comparado com as demais opções do mercado.

DISPONIBILIDADE

A lubrificação com graxa de longa duração (LTG) e a vedação de quatro pontos proporcionam retenção máxima do lubrificante, estendem a vida útil do acoplamento e contribuem para reduzir as necessidades de manutenção.

PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO

Os dentes com curvatura tripla Lifelign® possuem curvatura na raiz, ponta e face, que permitem a articulação livre e minimizam o desgaste causado por desalinhamentos. Os dentes com curvatura tripla protegem os equipamentos contra danos de cargas, eliminando cargas na ponta e reduzindo recuos entre dentes e folgas radiais

INTERCAMBIABILIDADE

O padrão AGMA dos parafusos e as metades intercambiáveis fazem da Lifelign® uma opção de reposição para outras marcas de acoplamentos de engrenagem.



Indústrias atendidas:

- Cimento e agregados
- Equipamentos
- Papel e celulose
- Transporte de materiais
- Mineração
- Bombas e compressores
- Siderurgia





ACOPLAMENTOS LIFELIGN


- Robustos cubos flexíveis acomodam alto torque em aplicações com espaços limitados
- 21 tamanhos
- 13 modelos que atendem aplicações de altas velocidades e alto torque
- Suporta furações para eixos de até 603,3mm de diâmetro
- Capacidade de torque de até 1.637.150 Nm

Parafusos de corpo usinado e porcas sem giro permitem aperto com somente uma chave

Dentes Triple-crowned AGMA 20° com curvatura na raiz, face e ponta de cada dente

Vedações em Viton® proporcionam longa vida útil em aplicações a altas temperaturas. Vedações de quatro pontos melhoram a retenção do lubrificante

Plugs de lubrificação para aplicação eficiente da graxa



POR QUE ESCOLHER REXNORD?

Quando se trata de fornecer produtos de engenharia de alto padrão, que melhoram a produtividade e eficiência de aplicações industriais em todo o mundo, a Rexnord é a mais confiável do mercado. Nosso compromisso com a satisfação do cliente e com um nível superior se estende a todas as áreas de nossos negócios.

Menor custo total de propriedade

Produtos da mais alta qualidade são desenvolvidos para ajudar a evitar a paralização de equipamentos, aumentar a produtividade e entregar operações confiáveis.

Conhecimento Especializado

Uma ampla linha de produtos é acompanhada por equipes globais de especialistas em vendas, atendimento ao cliente e suporte de manutenção, disponíveis a qualquer momento.

Soluções para aumentar a facilidade de fazer negócios

Nosso compromisso com excelência operacional resulta em receber os produtos certos, no lugar certo e na hora certa.

Process & Motion Control Produtos e Soluções para Seus Negócios:

- Rolamentos
- Soluções para Transporte
- Acoplamentos
- Redutores de Velocidade
- Correntes Industriais
- Componentes
- Smart Solutions



www.rexnord.com

Contact us – visit www.rexnord.com/contact

www.rexnord.com.br (51) 3579-8080 Brasil



OUR INNOVATION MOVES