


REXNORD® KETTEN FÜR LEBENSMITTEL- INDUSTRIE




10 B-2 SS AT MIT SPEZIELLEM SPITZENMITNEHMER

- **Kettentyp:** Rexnord RexPlus® Rollenkette in Athletic Version
- **Kettenportfolio:** Extreme Performance
- **Norm:** Europäische Bauart
- **Beschreibung:** Einfach-Rollenkette mit hervorragender Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und aggressive Medien
- **Besondere Merkmale:** Bolzen und Buchsen in Sonderausführung zur Reduzierung der Einlauflängung
- **Eigenschaften:** zwei parallelaufende Ketten, paarweise justiert, drallfrei
- **Schmierung:** Lebensmittelschmierung
- **Einsatzmöglichkeiten:** Füll- und Formanlagen, Verpackungsmaschinen für die Lebensmittelindustrie (z.B. für Cookies, Muffins ecc.)



16 B-1 MIT VERLÄNGERTEM SONDERBOLZEN

- **Kettentyp:** Rexnord RexPro® Rollenkette
- **Kettenportfolio:** High Performance
- **Norm:** Europäische Bauart
- **Beschreibung:** Einfach-Rollenkette
- **Besondere Merkmale:** Sonderbolzen zur Aufnahme von Transportformen
- **Eigenschaften:** zwei parallelaufende Ketten, paarweise justiert, drallfrei
- **Schmierung:** Lebensmittelschmierung
- **Einsatzmöglichkeiten:** Schokoladenformmaschinen - Abfüllen, Transportieren, Verpacken etc.



20 A-1 MIT VERLÄNGERTEM SONDERBOLZEN (ANSI 100)

- **Kettentyp:** Rexnord RexPro® Rollenkette
- **Kettenportfolio:** High Performance
- **Norm:** Amerikanische Bauart
- **Beschreibung:** Einfach-Rollenkette
- **Besondere Merkmale:** mit speziellen verlängerten Bolzen zur Formenmontage, abfüllen und transportieren
- **Eigenschaften:** zwei parallelaufende Ketten, paarweise justiert, drallfrei
- **Schmierung:** Lebensmittelschmierung
- **Einsatzmöglichkeiten:** Schokoladenformmaschinen - Abfüllen, Transportieren, Verpacken etc.

REXNORD KETTEN FÜR LEBENSMITTELINDUSTRIE



KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN: PROZESSKETTEN MIT LAUFROLLEN

- **Kettentyp:** Rexnord RexPro® Rollenkette
- **Kettenportfolio:** High Performance
- **Norm:** Werknorm
- **Beschreibung:** Einfach-Rollenkette mit Laufrollen und Sonderteilung je nach Produkt
- **Besondere Merkmale:** mit Sonderbolzen zur Montage von Transportformen
- **Eigenschaften:** zwei parallellaufende Ketten, paarweise justiert, drallfrei, Kettenoberflächen vernickelt
- **Schmierung:** Lebensmittelschmierung
- **Einsatzmöglichkeiten:** Frittieren im Durchlauf, Produkttransport



16 B-1 SS AT

- **Kettentyp:** Rexnord RexPlus® Rollenkette in Athletic Version
- **Kettenportfolio:** Extreme Performance
- **Norm:** Europäische Bauart
- **Beschreibung:** Einfach-Rollenkette mit hervorragender Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und aggressive Medien
- **Besondere Merkmale:** Bolzen und Buchsen in Sonderausführung zur Reduzierung der Einlauflängung, Winkellaschen in Sonderausführung
- **Eigenschaften:** zwei parallellaufende Ketten, paarweise justiert, drallfrei
- **Attachment:** mit besonderem kundenspezifischen Mitnehmer
- **Schmierung:** Lebensmittelschmierung
- **Einsatzmöglichkeiten:** Abfüllanlagen in der Lebensmittelindustrie



16 B-1 SS

- **Kettentyp:** Rexnord RexPlus® Rollenkette
- **Kettenportfolio:** Extreme Performance
- **Norm:** Europäische Bauart
- **Beschreibung:** Einfach-Rollenkette mit hervorragender Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und aggressive Medien
- **Besondere Merkmale:** Bolzen und Buchsen in Sonderausführung zur Reduzierung der Einlauflängung, Winkellaschen in Sonderausführung
- **Eigenschaften:** zwei parallellaufende Ketten, paarweise justiert, drallfrei
- **Attachment:** mit speziellen gebogenen Winkellaschen
- **Schmierung:** Lebensmittelschmierung
- **Anwendung:** Abfüll- und Portionieranlagen



Motion Control Solutions
Regal Rexnord

Kontakt – de.rexnord.com/contact

regalrexnord.com

The proper selection and application of products and components, including assuring that the product is safe for its intended use, are the responsibility of the customer. To view our Application Considerations, please visit <https://www.regalrexnord.com/Application-Considerations>. To view our Standard Terms and Conditions of Sale, please visit <https://www.regalrexnord.com/Terms-and-Conditions-of-Sale> (which may redirect to other website locations based on product family).

"Regal Rexnord" is not indicative of legal entity.

Regal Rexnord, Rexnord, RexPlus and RexPro sind Marken der Regal Rexnord Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften.
© 2018, 2022 Regal Rexnord Corporation, Alle Rechte vorbehalten. MCSSI22013G • Form# ECE5-018G

RegalRexnord™