



Perché scegliere Rexnord?

Rexnord offre le soluzioni più affidabili sul mercato per la fornitura di prodotti tecnicamente avanzati, in grado di migliorare la produttività e l'efficienza delle applicazioni industriali in tutto il mondo. Il nostro impegno, orientato alla soddisfazione del cliente e alla creazione di un valore superiore, tocca ogni ambito della nostra attività.

Offre il costo di gestione più basso in assoluto

I prodotti di massima qualità vengono progettati per contribuire a ridurre i tempi di fermo macchina, aumentare la produttività e assicurare un funzionamento affidabile.

Esperienza professionale inestimabile

Un'ampia offerta di prodotti è abbinata al supporto di venditori specializzati a livello globale e da team di assistenza alla clientela e manutenzione disponibili in ogni momento.

Soluzioni che facilitano il modo di lavorare

Il nostro impegno all'eccellenza operativa garantisce ai clienti di ottenere i prodotti giusti nel posto giusto e al momento giusto.

Perché scegliere i calettatori per attrito Rexnord Tollok?

Affidabilità comprovata, solida professionalità, ampia gamma di opzioni

Da oltre trentacinque anni, i prodotti Tollok® sono i leader nel settore dei calettatori per attrito. La nostra vasta offerta di prodotti presenta un'ampia gamma di opzioni che variano da elementi semplici e compatti a soluzioni avanzate. La nostra linea completa di calettatori per attrito può essere personalizzata per rispondere alle esigenze delle applicazioni dei clienti in costante evoluzione, e rappresenta la soluzione ideale per applicazioni industriali gravose e allestimenti speciali.

Garantiamo il minor costo di gestione

Tollok progetta i suoi prodotti utilizzando strumenti di analisi all'avanguardia, per garantire la massima precisione di progettazione. I disegni CAD vengono integrati direttamente nel sistema di produzione tramite la tecnologia CAD-CAM, che abbinata alle metodologie di produzione più recenti assicura prodotti di elevata precisione e brevi tempi di consegna.

Abbiniamo tecnologie e soluzioni applicative

Tollok offre una ampia gamma di calettatori per attrito interni, Shrink Discs e giunti di accoppiamento rigidi in grado di soddisfare le esigenze richieste nei vari settori di applicazione. I calettatori per attrito Tollok offrono una soluzione alternativa alle tipologie di collegamenti albero-mozzo quali: chiavette, profili scanalati, connessioni forzate, bussole QD o bussole coniche, Taper Lock. I prodotti Tollok presentano dimensioni tali da garantire l'intercambiabilità con la maggior parte delle unità standard del settore.

Abbiniamo tecnologie e servizio di eccellenza

La nostra linea di prodotti è integrata da servizi di assistenza di eccellenza. Tutte le unità vengono protette, imballate e opportunamente preparate per la spedizione. I prodotti Tollok sono distribuiti in tutto il mondo. Indipendentemente dalla loro ubicazione, i nostri clienti possono contare sull'assistenza tecnica di un team di ingegneri esperti nelle varie applicazioni.



TLK130



TLK200



TLK603



**Controllo di processi
e movimento**

**Prodotti e soluzioni
per la Vostra azienda**

Supporti

Giunti di accoppiamento

Ingranaggi

Catene industriali

**Componenti per nastri
trasportatori**

FlatTop

Assistenza prodotti

Specifiche dei calettatori per attrito Tollok

- Tempi di montaggio ridotti
- Protezione delle apparecchiature
- Maggiore durata dei componenti di sistema
- Capacità di coppia fino a 1.500.000 Nm
- Capacità fino a 2.500.000 piedi per libbra

Linea di prodotto calettatori per attrito Tollok



Calettatori per attrito interno serie TLK130

- Autocentrante
- Momento torcente elevato
- Disponibile con diametro da 18 mm a 240 mm
- Tempi di montaggio ridotti



Calettatore interno serie TLK133

- Autocentrante
- Momento torcente medio
- Disponibile con diametro da 20 mm a 200 mm



Calettatore interno serie TLK200

- Non autocentrante
- Momento torcente medio
- Disponibile con diametro da 17 mm a 800 mm
- Facile smontaggio



Calettatore interno serie TLK350

- Autocentrante
- Momento torcente medio-elevato
- Disponibile con diametro da 6 mm a 50 mm
- Ingombri radiali contenuti



Calettatore interno serie TLK400

- Autocentrante
- Momento torcente molto elevato
- Disponibile con diametro da 45 mm a 400 mm
- Distribuzione uniforme delle pressioni



Calettatore interno Serie TLK450

- Autocentrante
- Momento torcente molto elevato
- Disponibile con diametro da 25 mm a 400 mm
- Offre vantaggi economici



Shrink discs serie TLK603

- Autocentrante
- Momento torcente elevato / molto elevato
- Disponibile con diametro da 14 mm a 480 mm
- Tempi di montaggio ridotti

**Settori
industriali
interessati**

Trattamento inerti
Agricoltura
Trattamento aria
Cementifici
Prodotti forestali
Minerario
Gas e idrocarburi
Petrochimica
Estrazione di metalli
primari
Produzione di energia
Trattamento acque