

NASTRO CON GRIGLIA A FILO REXNORD® 1655 KLEANTOP®

NASTRI CURVILINEI PROGETTATI PER
UNA MAGGIORE DURATA DI VITA NELLA
LAVORAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Rexnord sviluppa soluzioni innovative per nastri trasportatori e materiali per nastri per aiutare i clienti a soddisfare le crescenti richieste del settore della movimentazione e del trasporto degli alimenti. La serie di nastri Rexnord 1600 KleanTop è stata sviluppata unendo la nostra esperienza nel settore, la competenza in materia di design e fabbricazione per i clienti interessati a migliorare la produzione riducendo allo stesso tempo il rischio di contaminazione del prodotto.

Il nastro con griglia a filo Rexnord 1655 KleanTop è un nastro curvilineo con passo da 1 pollice (25,4 mm) progettato per il trasporto di alimenti e prodotti dove una migliore prestazione del nastro garantisce una maggiore produttività e una maggiore affidabilità delle risorse. Il nastro ha le stesse dimensioni dei nastri forniti dai principali concorrenti, il che consente ai clienti di utilizzare facilmente un nastro di ricambio KleanTop.

PROGETTATO PER RESISTENZA E RIGIDITÀ

Il nastro KleanTop 1655 di Rexnord è progettato per garantire resistenza e rigidità, fornendo i seguenti vantaggi in materia di prestazioni:

- Maggiore durata di vita del nastro
- Le corse più lunghe del trasportatore consentono di avere meno trasmissioni, componenti di supporto e relativa manutenzione
- Aumento della produttività grazie a un nastro in grado di sopportare un maggiore peso e lavorare con velocità più elevate


VANTAGGI PRINCIPALI

Il design del nastro Rexnord 1655 KleanTop offre una migliore robustezza sui bordi, un'area aperta del 38% e una ritenzione delle aste senza spina:

- Migliora la sicurezza degli alimenti riduce il rischio di contaminazione dei prodotti
- Consente di essere pulito e sanificato con facilità
- Riduce i tempi di fermo macchina grazie alla facilità di installazione, manutenzione e riparazione
- È realizzato con materiale approvato FDA e EU

SUPPORTATO DA UN'INGEGNERIA LEADER NEL SETTORE

Supporto tecnico, documentazione e risorse disponibili per rispondere a tutti i vostri quesiti più importanti.



Industrie chiave

- Settore alimentare
- Trasporto generale

Applicazioni chiave

- Contatto diretto con gli alimenti
- Flusso di massa
- Raffreddamento
- Movimentazione di vaschette e vassoi
- Imballaggio
- Insacchettamento

Specifiche generali

- Curvilineo
- Passo: 1.00" (25,4 mm)
- Area aperta: 38%
- Altezza: 0.50" (12,7 mm)
- Rapporto raggio curvatura laterale standard di 2.2:1
- TAB (RBT) e nessun TAB (RB) disponibile
- Possibilità di curva a S e barra smussata



NASTRO CON GRIGLIA A FILO REXNORD® 1655 KLEANTOP®

Specifiche del Nastro con griglia a filo Rexnord 1655 KleanTop


Larghezze disponibili	Materiali disponibili	Intervallo temperature						Carico di lavoro		Peso approssimativo		Raggio di curvatura posteriore	
		Fahrenheit			Celsius								
		min	max		min	max		lbs/ft	N/m	lbs/ft ²	Kg/m ²	pollici	mm
da 6" (152,4 mm) a 48" (1219,2 mm) con incrementi standard di 1,0" (25,4 mm)	SMB / WSM	-40°F	180°F	150°F	-40°C	82°C	66°C	1713	25000	1.79	8,74	1	25,4
da 6" (152,4 mm) a 48" (1219,2 mm) con incrementi standard di 1,0" (25,4 mm)	BHT / WHT	40°F	220°F	212°F	4°C	104°C	100°C	1096	16000	1.24	6,07	1	25,4

INFORMAZIONI GENERALI

- Funziona su nuovi pignoni a doppia fila Serie Rexnord 1600 KleanTop
- Aste resistenti all'abrasione
- Ritenzione delle aste senza spina per una maggiore sicurezza degli alimenti

Resistenza elevata
Un design più rigido e robusto per una migliore durata di vita del nastro.

Facilità di pulizia – Design KleanTop per facilità di pulizia, manutenzione e installazione.



Design sicuro per gli alimenti – Bordo esterno rinforzato e ritenzione dell'asta senza spina offrono un design sicuro per gli alimenti.

Carico pesante – Progettato per carichi più pesanti o velocità più elevate, aumentando il rendimento.



Motion Control Solutions
Regal Rexnord

Contattateci: [regalrexnord.com/contact](https://www.regalrexnord.com/contact)

[regalrexnord.com](https://www.regalrexnord.com)

La selezione e l'applicazione corretta di prodotti e componenti, così come la garanzia che il prodotto sia sicuro per l'uso previsto, rientrano nella responsabilità del cliente. Per visualizzare le nostre considerazioni sull'applicazione, visitare <https://www.regalrexnord.com/Application-Considerations>.

Per visualizzare i nostri termini e condizioni di vendita standard, si prega di visitare <https://www.regalrexnord.com/Terms-and-Conditions-of-Sale> (potrebbe essere reindirizzati ad altri siti web in base alla famiglia di prodotti).

*Regal Rexnord® non è indicativo di entità legale.

Regal Rexnord, Rexnord e KleanTop sono marchi di Regal Rexnord Corporation o di una delle sue società affiliate.

© 2021, 2022 Regal Rexnord Corporation, Tutti i diritti riservati.
MCSSP220061 • Form# FT5-0521

