

Rexnord MatTop Serie 1533



Seit Jahrzehnten ist Rexnord führend bei der Entwicklung von Lösungen, die einen reibungslosen Betrieb von Gebindetransportanlagen gewährleisten. Vor dem Hintergrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung führen wir mit Stolz die Rexnord® 1533 Series MatTop®-Kette ein. Die Kette wurde entwickelt, um die zunehmende Vielfalt von Packstücken auf dem Weg zum Palettierer zu bewältigen.

SICHERHEIT IST UNSERE HÖCHSTE PRIORITÄT

Die Sicherheit der Anlagenbediener steht an erster Stelle und wir bei Rexnord berücksichtigen dies bei der Produktentwicklung. Die MatTop-Ketten der Rexnord-Serie 1533 haben den kleinsten Übergabespalt auf dem Markt und verhindern so das Einklemmen von Fingern zwischen den Förderbändern.

PRODUKTSTABILITÄT IST ENTSCHEIDEND

Das verpackte Produkt ist das Aushängeschild für den Verbraucher; es muss sichergestellt werden, dass es mit wenigen oder ganz ohne Schäden transportiert werden kann. Um Beschädigung zu minimieren, haben wir eine Kette entwickelt, die höchste Produktstabilität aufweist.

ÜBERRAGENDER REDUZIERTER STAUDRUCK

Dank der langjährigen Erfahrung von Rexnord mit überragender Verringerung im Staudruckbereich können Sie Verpackungsschäden vermeiden, ohne sich Gedanken über die Verpackungstärke oder die Behältergröße machen zu müssen.

DAS PASSENDE FÖRDERBAND FÜR IHR PRODUKT ENTWICKELN

Rexnord hat das Design der LBP-Ketten mit kleiner Teilung so innovativ gestaltet, dass die Verschleißstreifen in jeder beliebigen Konfiguration angebracht werden können, ohne dass die Rollen versehentlich aktiviert werden und die Ausrichtung der Verpackung verändern können. Damit wird gewährleistet, dass Ihre Packstücke den Palettierer bei gleichbleibender Positionierung erreichen.

VERPACKUNGSBEREICH STANDARDISIEREN

Vereinfachen Sie Ihren Verpackungstransport mit den MatTop-Kettenrädern der 1500 Serie von Rexnord, um branchenführende Leistung und Zuverlässigkeit in ihrem gesamten Kartontransportbereich zu erzielen.

Wichtige Branchen

- Getränke

Wichtige Anwendungen


- Gebindetransportanlagen
- Bereiche mit engen Übergängen zwischen Linien
- Verpackungslinien mit einer Vielzahl von Packungsgrößen

Allgemeine Spezifikationen

- 5 mm Übergangslücke
- ± 4600 Rollen/m²

Fragen?

Wenden Sie sich an Ihre zuständige Rexnord FlatTop Kundendienstvertretung



Spezifikationen der Rexnord MatTop-Kette der 1533-Serie

Verfügbare Breiten	Verfügbare Materialien	Temperaturbereich XLG Material				Zulässige Zugbelastung		Mattengewicht		Rückbiege-Radius	
		Fahrenheit		Celsius							
		min	max	min	max	lbs/ft	N/m	lbs/ft ²	Kg/m ²	mm	inch
		trocken	trocken	trocken	trocken						
9.843" bis 40.157" in Schritten von 3.346"	XLG,HP	-40°F	176°F	-40°C	80°C	1096	16.000	2.8	13.5	20	0.7874

Allgemeine Informationen:


- Läuft auf 1500er-Kettenrädern – siehe verfügbares 1500er-Ritzelprogramm
- Verwendet 3mm rostfreier Stahl Bolzen aus Vollmaterial
- Mit bewährten Verschlüssen der Serie 1500
- Standardbreiten: 255mm bis 1020mm in Inkrementen von 85mm

Hohe Zugkraft und Steifigkeit

Durch die verbauten Edelstahlbolzen bietet die Rexnord 1533 Series MatTop höchste Zugkraft und Steifigkeit.

Geringer Staudruck

Leichte Rotation der Rollen für einen um 10% geringeren Druck auf die Packstücke im Staubetrieb im Vergleich zu marktüblichen Lösungen.



Hohe Sichtbarkeit

LBP-Rollen in heller lindgrüner Farbe verbessern die Sichtbarkeit der Kette und der Kettenbewegung.

Bewährte Bolzensicherung

Die horizontale Ausrichtung der Bolzensicherung minimiert das Risiko, dass sich die Kette im Betrieb verhakt. Die Stiftkonstruktion ist leicht zugänglich und ermöglicht so eine schnelle und einfache Montage oder Demontage.

Überragende Produktbedienung

Maximal 8 mm Spaltbreite, 66 % weniger als bei vergleichbaren Produkten bei branchenführender Stabilität.

Einfache Wartung

Die Rollen wurden so konstruiert, dass sie bei Wartungsarbeiten in das Modul hineinragen und daher vermeiden, dass die Rollen beim Wechseln der Glieder auf dem Boden aufschlagen.

